


all empty PC 95/50 LT



Beispiel

Bestellzeichen:	PC 95/50 LT
Artikelnummer:	6012932
Beschreibung:	Gehäuse PC ■ rauchgrau transparenter Deckel
Anmerkungen:	flaches Unterteil

EAN Code:	6418074054661
E-Nummer:	
Finland:	3421370
Dänemark:	8212027718
Norwegen:	

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	100	100	50		Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	3.9	3.9	2.0		Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035				UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	Rauchgrau				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz				
Dichtungsmaterial:	Polyurethan				
Temperatur Bereich:					Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C				Germanischer Lloyd (GL)
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C				Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F				Det Norske Veritas
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F				Fimko
Zubehör:					Europe EN 62208: 2003
MIV 95	Montageplatte				UL Canada
MIN 8	Tragschiene TS 15				Gost R
B-3	Tragschiene TS 35				
FP 22046	Wandbefestigungsglaschen				

