

Schnellbefestigung

einteilig, demontierbar, wieder verwendbar

Material: PA 6.6


Ausreißkraft: >350N

Auszugskraft: (aus der Trägerplatte) je nach Materialdicke 40 bis 100N




Montage: 1. Einsticken in die bewegliche Platte

2. Mit 90° Drehung verriegeln

Demontage: in umgekehrter Reihenfolge



Zur Montage bzw. Demontage wird lediglich ein Schraubendreher oder Geldstück benötigt; nach der Demontage kann die Befestigung in der beweglichen Platte verbleiben.




Artikel-Nr.	Farbe	Plattenmaß	Lochmaß B	T	Maße h	D	L	MOQ Stück
04.90.10	natur	siehe Zeichnung	9,5 – 9,9	9,1 – 9,3	5,9	15,0	11,0	100
04.90.11	schwarz	siehe Zeichnung	9,5 – 9,9	9,1 – 9,3	5,9	15,0	11,0	100

Schnellbefestigung

zweiteilig, lösbar, wieder verwendbar

Material: Kopf PA 6 (SK-01)
Muffe PC (SK-22)



Artikel-Nr.	F	Farbe	Maße	A	B	C	D	E	MOQ Stück
095 0010 603 01	F1 Kopf	weiß	7,6	1,5	8,0	1,9	4,2		100
095 0020 603 22	F2 Muffe	weiß	7,6	1,5	8,0	1,9	4,2		100
095 0010 699 01	F1 Kopf	schwarz	7,6	1,5	8,0	1,9	4,2		100
095 0020 699 22	F2 Muffe	schwarz	7,6	1,5	8,0	1,9	4,2		100
095 0030 603 01	F1 Kopf	weiß	7,6	2,5	8,0	3,0	5,2		100
095 0030 603 22	F2 Muffe	weiß	7,6	2,5	8,0	3,0	5,2		100
095 0030 699 01	F1 Kopf	schwarz	7,6	2,5	8,0	3,0	5,2		100
095 0040 699 22	F2 Muffe	schwarz	7,6	2,5	8,0	3,0	5,2		100

Kopf und Muffe müssen als Set in gleicher Menge bestellt werden.