



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル
ポップ
ハンドル
リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

A-1230-A・A-230 平面ハンドル

平面ハンドル FLUSH HANDLES

カジリ防止 止め金装備



A-1230-A
ステンレス製

A-230
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- 止め金はカジリ防止タイプを標準装備
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-230-TAK60)
- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
- Anti-seizing type stopper plate is standard.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-230-TAK60)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)
- Panel drilling dimensions are same as A-240.







A-1230-A-1-1




キーNo.TAK60
Key



キーNo.0200
Key



No.TAK60



No.0200

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1230-A-1-1	●	2D	SUS	03012	¥14,000	5個〜 ¥13,500
A-1230-A-2-1	●	2D	SUS	03014	¥13,000	5個〜 ¥12,500
A-1230-A-3-1	●	2D	SUS	03016	¥12,000	5個〜 ¥11,600

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-230-1-1-TAK60	●	2D	ZDC	04106	¥3,000	10個〜 ¥2,880
A-230-1-1	●			04367	¥3,000	10個〜 ¥2,880
A-230-2-1-TAK60	●	2D	ZDC	04105	¥2,400	20個〜 ¥2,304
A-230-2-1	●			04368	¥2,400	20個〜 ¥2,304
A-230-3-1-TAK60	●	2D	ZDC	04104	¥2,100	30個〜 ¥2,016
A-230-3-1	●			04369	¥2,100	30個〜 ¥2,016

商品番号 Product No.	鍵番号 Key No.	L ₁	(L ₂)	(L ₃)	(L ₄)	(L ₅)	(L ₆)	(L ₇)	L ₈	L ₉	L ₁₀	W ₁	W ₂	(W ₃)	W ₄	W ₅	(H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	(H ₅)	t	P	φD	φd	R	最大適用板厚 Max.applicable panel thickness	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量 (g) Mass				
A-1230-A-1-1	0200						34.5															22	3		2-φ3.5			4.5	2.5	本品専用止め金 Special stopper plate	385		
A-230-1-1-TAK60	TAK60	142	49.5	65.5	9.5	18	34	25.5	106	100.5	117	32	26	22	27	15	50	7	5	17.2				128	8	2-φ4.2					AC-25-AB-1N	370	
A-230-1-1	0200																						25	3.2									
A-1230-A-2-1	0200																			7.5		22	2		2-φ3.2			4	2	本品専用止め金 Special stopper plate	240		
A-230-2-1-TAK60	TAK60	117	48.5	61.5	8.5	20	35	20.5	86	81.5	96	30	23	20	24	10	38	6															
A-230-2-1	0200																			5		25	2.3		2-φ4.2							AC-25-AB-2N	220
A-1230-A-3-1	0200																			7.5		22	2					4	2	本品専用止め金 Special stopper plate	175		
A-230-3-1-TAK60	TAK60	84		61.5	8.5			20	53	48.5	63	28	23		24																		
A-230-3-1	0200																															本品専用止め金 Special stopper plate	160

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。