

**C-1227**

ステンレス製

**C-227**

鉄製

## 特徴 Feature

- 円面・球面で使用できます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1227)
- Can be used for circular and spherical surfaces.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.(C-1227)

## [C-1227]

- 仕様
- 製品質量: 76g
  - 材質: 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  - 表面仕上: バレル研磨
  - 引張荷重: 締代1mmで29N

## [C-227]

- 仕様
- 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
  - 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途
- 高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め
  - 円筒工アダクトの点検口
- 納期
- 標準在庫品

## [C-1227]

- Specifi-  
cations
- Mass: 76g
  - Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
  - Finish: Barrel polishing
  - Tensile load (when the tightening margin is 1mm): 29N

## [C-227]


- Specifi-  
cations
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
  - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specifi-  
cations
- High-voltage cable binding bands and cover stoppers for special shape container
  - Cylindrical air duct inspection entrance

# 円筒用キャッチクリップ

## CATCH CLIPS FOR CYLINDRICAL OBJECTS



C-1227



※本図は締代0mmの場合です。  
※Drawings show the  
tightening  
margin of 0mm.

ラッピング  
錆前  
装置  
周辺  
機器



C

FASTENERS  
ラッピング  
ドア  
キヤッチ

スナッップ  
ロックコントロール  
センターパイプ  
関連金具グレーチング  
ロック工業用  
錆前電磁波  
対策

パッキン

窓枠・カード  
ホルダー

商品番号 Product No.	RoHS 10项 CAD	(L <sub>1</sub> )	(L <sub>2</sub> )	(H)	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	コード Code	単 価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-1227	2D/3D	47	23.5	22	1.5	1.5	20923	¥960	10個～	¥922
C-227	2D	50	23	20	1.6	2	21802	¥720	15個～	¥691

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。