


Senkschraube ISO 2009 - M6x18 - 4.8
counter sunk screw ISO 2009 - M6x18 - 4.8




Sechskantmutter M6-St-ISO 4032
hexagonal nut

Fächerscheibe A6,4-FSt-DIN 6798
serrated lock washer

RAL 9005

Tiefschwarz - deep black



[mm]

Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015

Oberflächen
ISO 1302

Werkstoff STUV Mat.-Nr. ---
Stahl-Polyamid / steel - polyamide

0 g
cm³

Abmessung

Benennung

hinge

with counter sunk screw

Maßstab

1:1

Format

A4H

Zeichnungsnummer

18700490

Blatt

01

von 1 Bl.

Steinbach & Vollmann

GmbH + Co. KG
42579 Heiligenhaus
www.stuv.de



Zust.	Änderung					Datum	Name	Urspr.: 187004900000							Ers. f.:					Ers. d.:						
ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2