

Signalleuchten mit integrierter LED - 5 mm, Blende rund flach, ohne Widerstand

1.69.508.873/1402

Langer Anschluss ist Anode.



Allgemein

Blendenform	rund flach
Blendenfarbe	transparent gelb
Bunddurchmesser	5,8 mm

Einbaumaße

Bauhöhe	1 mm
Einbautiefe	18 mm
Einbauöffnung	5 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	LED gelb

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung UB	je nach Vorwiderstand 5 - 28 V
Integrierter Strombegrenzungs-Widerstand	nein
Durchlass-Spannung UF bei 25°C	bei 10 mA Durchlass-Strom 2,2 V
Sperrspannung UR bei 25°C	3 V
Durchlass-Strom IF bei 25°C	max. 20 mA
Sperrstrom IR bei 25°C	100 µA
Verlustleistung Ptot bei 25°C	max. 120 mW

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	0,35 g

Einbaubohrung



