

引戸用フラッシュハンドル

SLIDING DOOR FLUSH HANDLES


A-878-2
 アルミニウム製

特 徴 Feature

- スライド扉用の小型ハンドルです。
- 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
- 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
- 表面取付けのためパネル厚は限定されません。
- 錠前は小型リバーシブルキーです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- The handle for the sliding door.
- The sickle lock type and the rod operation type are available.
- The flush handle with very few projections can be used for the two sliding doors that pass each other.
- The panel thickness is not limited because the handle is installed on the panel surface.
- The lock has the compact reversible key.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use.)

- 仕 様 ● 材 質: アルミニウム合金 (ADC)
- 表面仕上: 焼付塗装 (シルバーメタリック)
 - 鍵 番 号: 1871
 - 付 属 品: キー2本
- 用 途 ● 特装車・保冷車・ボトルカー等の小型引戸用ハンドル

- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 取付けねじはM5角根丸頭ボルトをご使用ください。
- 扉を閉めるだけで自動的に施錠するオートロックタイプもございます。(A-878-2Cのみ)
 - インジケータータタイプもございます。(A-878-2Aのみ)
- 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1377ページ)を塗布してください。

- Specifi- ● Material: Aluminum alloy (ADC)
- cations ● Finish: Baked (silver metallic)
- Key No.: 1871
 - Accessories: Two keys
- Specific- ● The handle of the small sliding door
- use of specially equipped vehicles, cold storage cars, bottle cars.
- Remarks ● Use the M5 square neck round head bolt for installation.
- The auto-lock type that locks automatically when the door is closed is also available. (Only A-878-2C)
 - The indicator type is also available. (Only A-878-2A)
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1377) to the sliding parts.

使用例 Example of application


 ボトルカーに最適
 Suitable for bottle cars.


A-878-2-A-R



A-878-2-C-R


 キーNo.1871
 Key

[A-878-2-A-R]



[A-878-2-C-R]


 パネル穴明け寸法
 Panel drilling dimensions


商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-878-2-A-L	2D		左開き用 Left-hand use	480	01828	¥5,800	5個~ ¥5,570
A-878-2-A-R	2D		右開き用 Right-hand use	480	01829	¥5,800	5個~ ¥5,570
A-878-2-C-L	2D		左開き用 Left-hand use	435	01830	¥5,400	5個~ ¥5,184
A-878-2-C-R	2D		右開き用 Right-hand use	435	01831	¥5,400	5個~ ¥5,184

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

 ハンドル・取手
 つまみ・周辺機器


クレモン

 ローラー
 締り

 特装密閉
 ハンドル

 フリーザー
 密 閉

 平 面
 スイング

 平 面
 ハンドル

 ボップ
 ハンドル

 リフト
 ハンドル

 アジャスト
 ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

HOOK HANDLES

フック式

 ロック
 ハンドル

 L 型
 ハンドル

 T 型
 ハンドル

 丸型
 小型

押ボタン

取 手

つまみ

 止め金
 ロッド棒

 ジョイント
 リンク

ワイヤ