

**ELFA artikelnr.**

SIDA: 1/5

50-050-04 Apparatsskåp AE1032
50-050-12 Apparatsskåp AE1035
50-050-20 Apparatsskåp AE1033
50-050-38 Apparatsskåp AE1034
50-050-46 Apparatsskåp AE1030
50-050-53 Apparatsskåp AE1031
50-050-61 Apparatsskåp AE1380
50-050-79 Apparatsskåp AE1038
50-050-87 Apparatsskåp AE1338
50-050-95 Apparatsskåp AE1045
50-051-03 Apparatsskåp AE1050
50-051-11 Apparatsskåp AE1350
50-051-29 Apparatsskåp AE1039
50-051-37 Apparatsskåp AE1339
50-051-45 Apparatsskåp AE1060

50-051-52 Apparatsskåp AE1360
50-051-60 Apparatsskåp AE1076
50-051-78 Apparatsskåp AE1376
50-051-86 Apparatsskåp AE1077
50-051-94 Apparatsskåp AE1073
50-052-02 Apparatsskåp AE1180
50-053-01 Plastfläns SZ2560
50-053-19 Plastfläns SZ2561
50-053-27 Plastfläns SZ2562
50-053-35 Plastfläns SZ2563
50-053-43 Fläns 2 st FL13 SZ2600
50-053-50 Fläns 2 st FL21 SZ2601
50-053-68 Fläns 1 st FL21 SZ2602
50-053-76 Vägghastställningsvinkel
50-053-84 Vägghastställningsvinkel

Kompaktapparatsskåp AE

Originalen – i miljontals exemplar världen över

De framgångsrika Rittal kompaktapparatsskåpen AE finns sedan 30 år. Ett ständigt utvecklingsarbete och utvidgning av programmet gör att vi idag kan erbjuda en kvalitetsstandard som i industriell storserieproduktion inte har sin like. Denna grund leder till ett oslagbart pris-/prestandaförhållande, tillsammans med utmärkt design och många viktiga internationella godkännanden.

49 olika varianter i lackerat utförande, rostfritt, endörrars, tvådörrars eller som kontaktdonsskåp erbjuder vi idag våra kunder.

Kompaktapparatsskåp AE har följande godkännanden:

- Germanischer Lloyd
- Det Norske Veritas
- USSR Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- UL
- CSA
- TÜV



Tyskt patent nr 38 12 972
USA-patent nr 4,951,980
Tyskt mönsterprov nr 1 MR 371
IR-reg design nr DM/011 876
gällande för
BE, CH, ES, FR, IT, LU, NL
Europa-patent nr 0 349 713
gällande för FR, GB, IT

Material:

Stålplåt
Svep: 1,25 mm;
1,5 mm på AE 1030, 1080,
1031, 1039 och AE 1339
Dörr: 1,5 mm;
1,75 mm på AE 1039, 1339 och
AE 1380
Montageplåt: 2,0 mm;
2,5 mm på AE 1380, 1039,
AE 1339

Ytbehandling:


Svep och dörr: elektrodopp-
grunderat och pulverlackerat i
RAL 7032, struktur
Montageplåt: elektrodopp-
grunderat i RAL 2000

Kapslingsklass:


IP 66 enligt EN 60 529/10.91
NEMA 12 uppfylles
(AE 1032, AE 1035)
NEMA 4 uppfylles
(AE 1030, AE 1031, AE 1380,
AE 1039, AE 1339)




**Montageplåt
AE 1032/1035**




Montageplåt
AE 1030/1031/1033/1034/1380/
1039/1339



AE 1032 (AE 1035)



AE 1030/1031/1033/1034/1380/1039/1339





Best nr	B2	B3	B4	B5	B6	H2	H3	H4	N1	T2	T3	T4	T5	F1	F2	F3	G1	G2	G3	N2	N3
AE 1033	295	260	211	223	233	295	260	225	9	190	168-184	33	45	254	215	187,5	275	250	200	16	4
AE 1034	295	260	211	223	233	395	360	325	13	190	168-184	33	45	254	215	187,5	375	350	300	24	6
AE 1030	375	340	291	303	303	295	260	225	9	135	113-129	33	63	334	295	267,5	275	250	200	16	4
AE 1031	375	340	291	303	303	295	260	225	9	190	168-184	33	63	334	295	267,5	275	250	200	16	4
AE 1380	375	340	291	303	303	375	340	275	11	190	168-184	33	63	334	295	267,5	355	330	300	24	6
AE 1039	595	560	511	523	500	375	340	275	11	190	168-184	38	113	549	510	482,5	355	330	300	24	6
AE 1339	595	560	511	523	500	375	340	275	11	330	308-324	38	113	549	510	482,5	355	330	300	24	6

I leveransen ingår:

Skåp, endörrars,
1 flänsplåt för montering nedtill,
dörrhängning höger, kan enkelt växlas till
vänsterhängd (utom på AE 1032

och AE 1035),
med vridlås,
inskummad dörrtätning,
montageplåt.

B1 bredd i mm	Förp	200	200	300	380	380	380	600	600	Sld
H1 höjd i mm		300	300	300	300	300	380	380	380	
T1 djup i mm		120	155	210	155	210	210	210	350	
Best nr		AE 1032	AE 1035	AE 1033	AE 1034	AE 1030	AE 1031	AE 1380	AE 1039	AE 1339
Lackerat	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Vikt (kg)		4,0	4,5	7,0	8,8	8,4	8,7	11,5	17,0	22,0

Tillbehör

Självgående skruvar	50	SZ 2504 för systemhålltagn i montageplåten										519
Glasdörr 34 mm profilhöjd	1	-	-	-	-	-	-	-	FT 2730	FT 2730	FT 2730	490
Glasdörr 60 mm profilhöjd	1	-	-	-	-	-	-	-	FT 2760	FT 2760	FT 2760	490
Betjäningstablå	1	FT 2740*	FT 2740*	-	-	FT 2741	FT 2741	FT 2742	FT 2744	FT 2744	FT 2744	491
Regntak av stålplåt	1	-	-	-	-	-	SZ 2501	SZ 2501	SZ 2502	SZ 2511	SZ 2511	508
Regntak av rostfritt stål	1	-	-	SZ 2361	SZ 2470	SZ 2471	SZ 2472	SZ 2472	SZ 2473	-	-	508
Plastfläns	1	SZ 2560	SZ 2560	-	-	SZ 2561	SZ 2561	SZ 2561	SZ 2563	SZ 2563	SZ 2563	479
Svängarm	1	-	-	-	-	-	-	-	SR 2026	SR 2026	SR 2026	532

Montageplåt C för:
AE 1076, AE 1376, AE 1077, AE 1073

