

all empty ABS 200/63 HT



Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	255	180	63	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	10.0	7.1	2.5	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe: Rauchgrau				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Polyamid				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe: Schwarz				Fimko
Dichtungsmaterial: TPE				Europe EN 62208: 2003
Temperatur Bereich:				Gost R
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MIV 200	Montageplatte			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIN 20	Tragschiene TS 15			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
MIV 20	Tragschiene TS 35			
FP A 200/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

