



Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la FCI est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la FCI est formellement interdite.


All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of FCI is expressly prohibited. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of FCI is expressly prohibited.




SECTION GG



2.54 ±0.08 TYP
NON ACCUMULATIVE



SECTION HH



mat'l. code SEE SHEET 2				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	ELECTRONICS www.fciconnect.com	title HORIZONTAL SR CARD CONNECTOR	
ltr	ecr no	dr	date	linear	±0.13			projection	code
A	F03065	DLE	03.03.25	linear			mm	product family	213
				angles	±2°			size	1 of 2
				dr	DLE	03.03.24	scale 5:1	BERGCON	
				engr	P NIZZI	03.03.24			
				chr	JF NOTTEAU	03.03.24	A3	77332	
				app	P.NZ	03.03.24			
sheet index	revision sheet	A	A	1	2				

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la FCI est formellement interdite.
All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of FCI is expressly prohibited.



Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la FCI est formellement interdite.
All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of FCI is expressly prohibited.

PRODUCT NUMBER	NUMBER OF POS.	DIM"A"	DIM"B"
77332- 004	1 x 04	7.62	10.16
77332- 006	1 x 06	12.70	15.24
77332- 008	1 x 08	17.78	20.32
77332- 010	1 x 10	22.86	25.40
77332- 012	1 x 12	27.94	30.48
77332- 014	1 x 14	33.02	35.56
77332- 016	1 x 16	38.10	40.64
77332- 018	1 x 18	43.18	45.72
77332- 020	1 x 20	48.26	50.80
77332- 022	1 x 22	53.34	55.88
77332- 024	1 x 24	58.42	60.96
77332- 026	1 x 26	63.50	66.04
77332- 028	1 x 28	68.58	71.12
77332- 030	1 x 30	73.66	76.20

NOTES :

- HOUSING MATERIAL:THERMOPLASTIC POLYESTER
30% GLASFILLED UL-94-VO COLOUR BLACK .
- TERMINAL MATERIAL
BODY: BRASS ASTM B36 ALLOY C26000-H02
SPRING: BE-CU ALLOY C17200 HEAT TREATED .
SPRINGTHICKNESS 0.09mm

BODY PLATING: 1.27 μ m Au OVER 1.27 μ m Ni
SPRING PLATING: Au FLASH
- APPLICATION INFORMATION:
ALL MATING PINS TO BE 0.64 SQUAREON TRUE CENTER OF GIVEN
TERMINAL SPACINGS WITHIN 0.38 ϕ
SUGGESTED MATING PINS LENGTH 8.89 $\pm$ 0.51
THICKNESS P.C. BOARD INCLUDING METAL FOIL 1.6 $\pm$ 0.2 (NON PLATED HOLES)

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		ELECTRONICS www.fciconnect.com	
litr	ecr no	dr	date	linear		angles		projection	title		
A	F03065	DLE	03.03.25						HORIZONTAL SR CARD CONNECTOR		
				dr		DLE	03.03.24		product family		code
				engr		P NIZZI	03.03.24		BERGCON		213
				chr		JF NOTTEAU	03.03.24		size dwg no		sheet
				appd		P.NZ	03.03.24		A3 77332		2 of -
sheet index	revision sheet							scale	N/A		