




この寸法は嵌合力によって管理する。

断面 A-A



断面 B-B



断面 C-C

注: △ 本リセプタクルは14極リセプタクルハウジング(171090-1)専用である。

バラ状端子型番	連鎖状端子型番	材 料	仕 上	嵌合相手型番	摘 要
170108-2	170092-2	りん青銅 0.32t	錫めっき	170768	△
170108-3	170092-3	黄銅 0.32t	—	170151	—
170108-4	170092-4	黄銅 0.32t	錫めっき	170151	—

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

©1975 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

©1975 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY) REFERENCE ONLY

材料 (MATERIAL)

表参照

仕上 (FINISH)

表参照

抱合電線断面積 (WIRE RANGE) #

0.75~2.27 mm² (AWG 18-14)

被覆外径 (INSULATION DIA)

3.1~4.1 mm (1/8~1/4 IN)

一般公差

TOLERANCE ±0.4 EXCEPT AS NOTED ±1°

尺度 (SCALE)

4-1



日本エー・エム・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN

分類 (CLASS)

ファスティングファストン

型式 (TYPE)

—

0 RELEASED

DR. CHK. DATE

LTR 変更 (REVISION RECORD)

DR. CHK. DATE

DR 4-21/75

DE 5/12/75

CHK 5/14/75

APP 5/19/75

名称 (NAME)

"250"シリーズ ファスティングファストン リセプタクル (バラ状)