

# 薄型平面スイングハンドル (取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ) FLUSH HANDLES

**A-1464-C** ステンレス製  
**A-464-C** 亜鉛合金製

12.5mm共通で設計が楽々!



## 特徴 Feature

- パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
- 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
- Installation is compatible with A-160 and A-240 etc.
- The height of the stopper from the attachment surface is kept to 12.5 mm, to reduce the load on the interior of the panel.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)



仕様 ● 材質: A-1464-C/ステンレス鋼鋳物 (SUS304)  
A-464-C/亜鉛合金 (ZDC)

- 表面仕上: A-1464-C/ヘアライン仕上  
A-464-C/サチライトクロムめっき (MZCr)
- 付属品: 止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
- サーバラック・配分電盤・制御盤
- 標準在庫品
- 鍵なしもあります。(A-464-C)
- マスターシステム、指定番番、鍵違い、キー No.0200も製作します。お問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
- 取付けビスは止め金が干渉しない様に締込んでください。

Specifications ● Material: A-1464-C: Cast stainless steel (SUS304)  
A-464-C: Zinc alloy (ZDC).

● Finish: A-1464-C: Hairline finish  
A-464-C: Satellite chrome plating (MZCr).

● Accessories: Stopper plate, fixing plate, screws, two keys

Specific-use ● Server rack, distribution boards, control boards etc.

Remarks ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

● Tighten the mounting screws far enough that the catch does not come in contact with them.

A

クレモン

ローラー  
締り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

FLUSH SWING HANDLES  
平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン


取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ



耐火形扉用把手登録品はA-1464-C-2-1-TAK70/0200です。お問合せください。

商品番号 Product No.		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	W1	W2	W3	W4	W5	W6	(H1)	(H2)	H3	H4	t	φd	製品質量(g) Mass																				
SUS	ZDC																					SUS	ZDC	SUS	ZDC																			
A-1464-C-1-1-TAK60	A-464-C-1-1-TAK60	143	102	113	14	28	72	20	14.5	117	25	36	23	26	10	25	27	91	23	12	19	3	3.2	4.5	520	520																		
	A-464-C-1-2																																											
A-1464-C-2-1-TAK60	A-464-C-2-1-TAK60	121	83.5	95.5	11.5	22	52	15	12	96	23.5	30	19	23	8	24	24	70	21	9.6	20.5	2	2.3	4.2	345	300																		
	A-464-C-2-2																																											
A-1464-C-3-1-TAK60	A-464-C-3-1-TAK60	図面参照																		12	63	See the drawing		24	図面参照																			
	A-464-C-3-2																																											

商品番号 Product No.		RoHS		CAD	適用板厚 (mm) Applicable panel thickness		備考 Remarks		付属止め金 Attached stopper plate		コード Code		単価 Price		量販価格 Bulk Price					
SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	
A-1464-C-1-1-TAK60	A-464-C-1-1-TAK60	●	●	2D/3D	0~2.5	0~3.2	●	●	●	●	AC-1025-E-1	AC-25-E-1	04152	04069	¥9,500	¥2,000	5個~	¥9,120	15個~	¥1,920
	A-464-C-1-2		●	2D	0~3.2	0~3.2	●	●	●	●	●	●	04005	04005	¥1,700	¥1,700	20個~	¥1,632		
A-1464-C-2-1-TAK60	A-464-C-2-1-TAK60	●	●	2D	0~2.5	0~3.2	●	●	●	●	●	●	04153	04070	¥8,800	¥1,700	5個~	¥8,450	25個~	¥1,632
	A-464-C-2-2		●	2D	0~3.2	0~3.2	●	●	●	●	●	●	04006	04006	¥1,550	¥1,550	25個~	¥1,488		
A-1464-C-3-1-TAK60	A-464-C-3-1-TAK60	●	●	2D	0~2.5	0~2.5	●	●	●	●	●	●	04154	04071	¥8,700	¥1,600	5個~	¥8,360	25個~	¥1,536
	A-464-C-3-2		●	2D	0~2.5	0~2.3	●	●	●	●	●	●	04007	04007	¥1,450	¥1,450	25個~	¥1,392		

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

パネル穴明け寸法  
Panel drilling  
dimensions

