





WIRE RANGE ID MARK  
( "L" SIZE MARK )  
( STAMPED ON BOTTOM )


端子識別マーク "L"  
(底面に刻印)



断面A-A  
SECT. A-A



断面B-B  
SECT. B-B



注:

- 製品規格; 108-5231,
- 圧着規格; 114-5091

NOTE:

- PRODUCT SPEC; 108-5231,
- APPLICATION SPEC; 114-5091.

|                     |                             |                |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| 錫めっき済<br>PRE-TINNED | リン青銅板厚0.3<br>PHOS BRO. t0.3 | 173632-1       |
| 仕上 FINISH           | 材料 MATERIAL                 | 型番 PART NUMBER |

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社  
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

© 19 BY AMP (Japan) LTD.  
ALL RIGHTS RESERVED. AMP  
PRODUCTS COVERED BY PATENTS  
AND OR PATENTS PENDING

**AMP**

日本エー・エム・ピー株式会社  
TOKYO, JAPAN

抱合電線断面積(WIRE RANGE)  
AVS 1.25 ~ 2  
mm<sup>2</sup>(AWG #16 ~ #14)

被覆外径 (INSULATION DIA.)  
2.6 ~ 3.1  
mm

名称 (NAME) 070 SERIES RECEPTACLE CONTACT  
070 シリーズ リセプタクル コンタクト

材料 (MATERIAL) SEE TABLE  
表参照

仕上 (FINISH) SEE TABLE  
表参照

一般公差  
10以下 ±0.2  
10を超え 30以下 ±0.25  
30を超え 100以下 ±0.3  
角 度 ±3°

SIZE  
**A3 J**

LOC 番号 (NO.)  
**C-173632**

尺度 (SCALE)  
**5-1**

REV. 01 SHEET  
**1-1**

|     |                      |     |           |
|-----|----------------------|-----|-----------|
| 01  | 改訂 (J-10335)         | T.K | 1/10/88   |
| 0   | 作成 (J8159)           | Y.M | 1/30/88   |
| LTR | 変更 (REVISION RECORD) | DR. | CHK. DATE |

DR. *Shatwaka*  
CHK. *Shatwaka*

DE *Shatwaka*  
APP. *Shatwaka*