






Empfohlenes Lochbild, Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein



- Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$
- Fixierloch $\varnothing 1.6^{+0.1}$




Aufschrift

1010 μ
G04

Auf Verpackung
MARQUARDT
1010.9852 μ
G04 entspricht:
2(0.5)/250~50E3 T85
6(2)/250~25E3 T85

Wechsler 1-polig
Schalt-Betätigungskraft 0.45 bis 1.05 N
Differenzweg ≤ 0.9 mm



Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UMTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1010.9852	Index f	
		PROJECTION		Laengen LENGTH		Radien RADII					
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		0-6 ± 0.1		± 0.2		Original DIN		Maßstab SCALE 5:1	
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		>6-15 ± 0.15		± 0.3		A3			
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				>15-30 ± 0.2		± 0.5		0 10 20 30 mm		Schnappschalter	
				>30-70 ± 0.3		± 10%					
				>70-120 ± 0.4							
				>120-200 ± 0.8							
c		25111		19.06.97		g		CAD Medusa			Z
b		24470		14.11.96		f		gez./DRAWN BY 16.10.96			
a		23442		04.07.95		e		gepr./CHECKED BY			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
						d		Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gL.Nr.vom 30.01.95			
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION			
								gez. DRAWN BY			