


單位：毫米 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT




附
●


1. 通用製品規格 : 108-5302
2. 通用コングリゲート
ググ・コングリゲート : 175150- Γ (20- Γ 6AWG)
175149- Γ (Γ 6-22AWG)
3. 統合標準製品規格
ググ・ハググ : 175277- Γ
ググ・コングリゲート : 175152- Γ (20- Γ 6AWG)
175151- Γ (Γ 6-22AWG)
4. 取扱説明書 : (S-503)
5. 通用ベキル : 0.8-2.0 (Fig. 1参照)
6. 各製品ベキルの場合、コングリゲートを
ベキル方向にしてください。
7. ググ・コングリゲート、ベキルの場合、本規格に
対応する製品記載ください。

NOTES,


1. PRODUCT SPEC, 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
- TAB CONTACT, 175150-C1(20-16AWG)
*175149-C1(26-22AWG)
3. MATING CONN, P/N
- PLUG H56, 176277-C1
- REC CONTACT, 175152-C1(20-16AWG)
175151-C1(26-22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J
5. APPLICABLE PANEL THICKNESS : 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
6. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
7. EDGE OF THICKNESS MAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.
- 附 圖
(SECT)




↑ (ネジの取付方向)
(CONN. INSERTION DIRECTION
FOR PANEL)



TV-P-2
(TRADE MARK)



パネル取付寸法 FIG. 1



回路番号
(CIRCUIT No.)

黒 (BLACK)	10	176298-9
青 (BLUE)	▲	▲ -6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	▼	▼ -2
自然色 (NATURAL)	10	176298-1

ハブジーンズ色調 磁鉄
 (HOUSING COLOR) (Pos.) 型番 (P/N)

[illegible]