

パイプジョイント金具

PIPE JOINTS



A-1219
ステンレス製

特徴 Feature

- パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。
- ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。
- In combination with the pipes, the holder or the ladder can be made as desired.
- The assembly is made by screws, and no welding is required.

仕様 ●材質：ステンレス鋼鋳物(SUS304)
●表面仕上：電解研磨
●適用パイプ：A-1219-1/φ34 t=1.5
A-1219-2-1~3/φ27.2 t=1.5
A-1219-2-4/□25 t=1.5

用途 ●特装車・バス等の取手やハシゴ
納期 ●標準品・・・納期お問合せください
備考 ●パイプは別売です。

Specifications ●Material: Cast stainless steel (SUS304)
●Finish: Electrolytic polishing
●Applicable pipe: A-1219-1: φ34 t=1.5
A-1219-2-1+03: φ27.2 t=1.5
A-1219-2-4: □25 t=1.5

Specific-use ●Holder or ladder of specially equipped vehicles and buses.

Remarks ●The pipe is optional.

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン


取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ



A-1219-1-2
通しジョイント
Through joint



A-1219-1-3
丸型座金
Round washer



A-1219-2-4
角型座金
Square washer









A-1219-1-C
キャップ
Cap

[A-1219-2-1]



[A-1219-1-2]
[A-1219-2-2]

[A-1219-1-3]
[A-1219-2-3]



[A-1219-2-4]

[A-1219-1-C]
[A-1219-2-C]



商品番号 Product No.	φD1	φD2	φD3	φd	L1	L2	L3
A-1219-1	40.2	31	26	34	70	50	43
A-1219-2	33.4	24.2	18	27.2	60	40	40

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	単価 Price	Bulk Price
A-1219-1-2	●	2D/3D	125	01850	¥1,800	10個～	¥1,728	
A-1219-1-3	●	2D/3D	140	01851	¥1,600	10個～	¥1,536	
A-1219-1-C	●	2D/3D	60	01852	¥1,200	20個～	¥1,152	
A-1219-2-1	●	2D/3D	155	01853	¥2,100	10個～	¥2,016	
A-1219-2-2	●	2D/3D	100	01854	¥1,800	10個～	¥1,728	
A-1219-2-3	●	2D/3D	80	01855	¥1,800	10個～	¥1,728	
A-1219-2-4	●	2D/3D	65	01856	¥1,800	10個～	¥1,728	
A-1219-2-C	●	2D/3D	45	01857	¥750	20個～	¥720	

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。

使用例
Example of
application



簡単に組立てられます。
Assembly is easily
performed.



消防車のハシゴに最適
Suitable for the ladder of the fire engine.