

Spojkový konektor - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Spojkový konektor, přímý, Zajištění SPEEDCON, M17, Počet pólů: 17, Druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, stíněná: ano, Průměr kabelu: 9 mm...11 mm

Obrázek ukazuje 8pólovou variantu výrobku

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356708746

Technical data

Všeobecné

Poznámka	Pokyny pro objednávku Lisovací dutinkové kontakty Ø 0,6 mm objednejte zvlášť
Druh zajištění	Zajištění SPEEDCON
Směr postupu číslování kontaktní komory	standardní
Kódování	N
Druh kontaktní přípojky	Lisovaný spoj
Druh kontaktů	Kolík
Počet pólů	17
Jmenovitý proud dle výkonového kontaktu při 25°C	3,6 A
Provedené vedení	9 mm ... 11 mm

Okolní podmínky

Krytí	IP67
-------	------

Údaje dle EN 61984:2001

Výška instalace maximální	3000 m
Jmenovité/provozní napětí výkonových kontaktů	60 V
Zatěžovací rázové napětí výkonových kontaktů	1,5 kV
Přepět'ová kategorie výkonových kontaktů	II
Stupeň znečištění výkonových kontaktů	3

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
------------	----------

Spojkový konektor - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	60 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

	
Jmenovité napětí UN	60 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

Spojkový konektor - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

approvals

cUL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	60 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

	
Jmenovité napětí UN	60 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

cULus Recognized  US	
---	--

accessories

Lisovací dutinkový kontakt

ST-06KP010 - 1607577



ST-06KP020 - 1607578



Spojkový konektor - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

accessories

ST-06KP030 - 1607579



Ochranný kryt

ST-Z0006 - 1607776



Montážní materiál


ST-Z0001 - 1607770



Drawings

Spojkový konektor - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Výkres v měřítku



Spojkový konektor - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Schématický výkres

