



Bestellzeichen: PC 17/16-C3
Artikelnummer: 7520080
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: ohne Deckel

EAN Code: 6418074010179
E-Nummer:
Finland: 3422926
Dänemark: 8212016606
Italien: 7719000
Schweden: 7520080
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Ä-fnungen; FC
Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		166	160	108	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
inch:		6.5	6.3	4.3	Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Materials:					Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Material:		Polycarbonat			UV Resistenz: UL 508
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:		EPDM			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Temperatur Bereich:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Zertifikate: Underwriters Laboratories Fimko Europe EN 62208: 2003 UL Canada Gost R
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
MP 17/16		Montageplatte			
FP 17/16		Frontplatte			
FC PC 17/16		PC Frontrahmen			

CARDMASTER 166x160x108-134

