

HB.24, HB-K.24, HD.64, HD-K.64 Gehäuse/Housings

Baugröße/Size 8

Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom

IP 65



Bezeichnung
Description

Metr. PG

Bestelltext
Designation



Bestell-Nr.
Order No.

Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform
Surface mounted housing: Side entry, Standard construction




21	HB.24.SG-VS.1.21.Z	1-1102331-1
2x21	HB.24.SG-VS.2.21.Z	1-1102333-1
2xM25	HB.24.SG-VS.2.M25.G	0-1106464-4
	Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
21	HB-K.24.SG-VS.1.21.Z	2-1102331-1
2x21	HB-K.24.SG-VS.2.21.Z	2-1102333-1
2xM25	HB-K.24.SG-VS.2.M25.G	0-1106464-8

Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform
Surface mounted housing: Side entry, High construction





21	HD.64.SG-VS.1.21.Z	1-1103346-1
2x21	HD.64.SG-VS.2.21.Z	1-1103348-1
29	HD.64.SG-VS.1.29.Z	1-1103350-1
2x29	HD.64.SG-VS.2.29.Z	1-1103352-1
2xM32	HD.64.SG-VS.2.M32.G	0-1106469-4
	Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
21	HD-K.64.SG-VS.1.21.Z	2-1103346-1
2x21	HD-K.64.SG-VS.2.21.Z	2-1103348-1
29	HD-K.64.SG-VS.1.29.Z	2-1103350-1
2x29	HD-K.64.SG-VS.2.29.Z	2-1103352-1
2xM32	HD-K.64.SG-VS.2.M32.G	0-1106469-8

Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform
Cable-to-cable hood: Bottom entry, Standard construction



21	HB.24.KD0-VS.1.21.G	1-1102336-1
29	HB.24.KD0-VS.1.29.G	1-1102339-1
M32	HB.24.KD0-VS.1.M32.G	0-1106463-2
	Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
21	HB-K.24.KD0-VS.1.21.G	2-1102336-1

Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Hohe Bauform
Cable-to-cable hood: Bottom entry, High construction



21	HD.64.KD0-VS.1.21.G	1-1103355-1
29	HD.64.KD0-VS.1.29.G	1-1103358-1
M32	HD.64.KD0-VS.1.M32.G	0-1106468-2

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173