

# 平面ラッチ錠

## FLUSH LATCHES



**C-1177**  
ステンレス製

### 特徴 Feature

- ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
- Latch section is made of plastics so it close noiselessly.

#### 仕様

● 材質: 本体: ステンレス鋼板(SUS304)  
ラッチ: ポリアセタール(POM)

#### 用途

● 表面仕上: ヘアライン仕上

#### 納期

● 付属品: 取付け補助板

#### 標準在庫品

● 計測機器・環境機器

#### 規格

● Material: Main body: Stainless steel plate (SUS304)  
Latch: Polyacetal (POM)

#### 使用


● Finish: Hairline finish

#### 標準在庫品


● Accessories: Installation auxiliary plate  
● Measuring and environment equipment

#### 寸法

● Panel drilling dimensions



### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10项	CAD	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>5</sub>	L <sub>6</sub>	L <sub>7</sub>	L <sub>8</sub>	L <sub>9</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	W <sub>4</sub>	W <sub>5</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	(H <sub>4</sub> )	t	N	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-1177-1	●	2D/3D	85	18	29	75	11	23	50	7	77	60	15	54.2	38	56	14	5	6	35	1	4	M4	210	21477	¥1,950	10個～	¥1,872
C-1177-2	●	2D/3D	70	17	27	66	10	5.5	57.5	8.5	67	40	13	35.6	22	37.5	13	5.2	6	30	0.8	4	M4	115	21478	¥1,300	10個～	¥1,248
C-1177-3	●	2D/3D	40	10	20	32	10	20	/	7	34	26	12	21.4	9	23	12	5.2	5	12.5	0.8	2	M3	50	21479	¥950	10個～	¥912
C-1177-4	●	2D/3D	35	10.7	20.7	27	10	21	/	7	29	23	10	18.2	9	20	12.2	5.3	5	8.5	0.8	2	M3	35	21975	¥860	15個～	¥826

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

平面ラッチ錠  
C-1177・C-1401  
ラッチスナー  
錠前装置・周辺機器



ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

パイプ  
関連金具

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

電磁波  
対策