




LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
J	—		D2	OBSOLETE ECR-07-023693	31OCT07	AY HY



- 1. 面より2mmの範囲で測定
- 2. 適用プリント基板厚: 1.6mm
- 3. 嵌合相手ハウジング型番: 174047
- 4. 推奨取付ネジ: JIS B1115,B1122 タッピンネジ, ナベ2種
呼び径3, 長さ6mm (締付けトルク0.8N-M以下)

- 1. TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM
- 2. APPLICABLE P.CBOARD THICKNESS: 1.6mm
- 3. THE MATING COUNTERPART PART NUMBER: 174047
- 4. RECOMMENDED MOUTING SCREW: 3mm DIA, 6mm LENGTH TAPPING SCREW
SPECIFIED IN JIS B1115, B1122 (TIGHTENING TORQUE: 0.8N-M MAX.)



OBSOLETE	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN	20極 キャップ ハウジング アッセンブリ 20Pos. CAP HOUSING ASSEMBLY	黒 BLACK	2-174977-2
	PRE-TIN	PRE-TIN	20極 キャップ ハウジング アッセンブリ 20Pos. CAP HOUSING ASSEMBLY	緑 GREEN	174977-4
	PRE-TIN	PRE-TIN	20極 キャップ ハウジング アッセンブリ 20Pos. CAP HOUSING ASSEMBLY	黒 BLACK	174977-2
	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	20極 キャップ ハウジング アッセンブリ 20Pos. CAP HOUSING ASSEMBLY	黒 BLACK	174977-1
	半田付け部 SOLDERING SIDE	接触部側 CONTACT SIDE	名称 NAME	色 COLOR	型番 PART NUMBER
	コンタクト仕上げ FINISH OF CONTACT		名称 NAME	色 COLOR	型番 PART NUMBER

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	
0<X≤ 10	±0.2
10<X≤ 30	±0.25
30<X≤ 100	±0.3
ANGLE ; 角度	±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 26NOV01		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki,Japan			
DIMENSIONS: 単位: 耗 MM		CHK K.BETSUI 26NOV01		NAME 名称 040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR 20Pos. CAP HOUSING ASSEMBLY (VERTICAL TYPE)			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 26NOV01				
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5244				
			APPLICATION SPEC 取付適用規格				
MATERIAL ハウジング: PBT 材料 HOUSING: PBT CONTACT: 黄銅 CONTACT: BRASS		FINISH 仕上 表参照 SEE TABLE		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-174977	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1	REV D2	