

NUMBER C-170456



三 角 法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC


単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST


AMP-J
REV. 10/83



矢視 A-A
VIEW



断面 B-B
SECT.



断面 C-C
SECT.

注 ,

1. 製品規格番号 ; 108-5150
2. 取付適用規格番号 ; 114-5060
3. 取扱説明書 ; IS-154J

NOTES ,

1. PRODUCT SPEC No. ; 108-5150
2. APPLICATION SPEC No. ; 114-5060
3. CUSTOMER MANUAL No. ; IS-154J

C-170457-2	PRE-TIN BRASS t0.41 錫めっき付き黄銅0.41t	C-170456-2
C-170457-1	BRASS PLAIN t0.41 黄銅めっきなし0.41t	C-170456-1
バラ状端子 (LP)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)

				Copyright ©19 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©19__ AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 東京エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
				適合電線断面積 (WIRE RANGE) 3.08-5.27 mm ² (AWG12-10)				被覆外径 (INSULATION DIA.) 3.6-5.0 mmφ				名称 (NAME) 250 SERIES AUTOMOTIVE POSITIVE LOCK RECEPTACLE 250 シリーズオートモーティブポジティブロックリセプタクル			
				材料 (MATERIAL) SEE TABLE 表参照				仕上 (FINISH) —H—				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°			
B	REVISED 変更	FJ00- 2535-95	TS	2/7	5/16 95	DR.	8/24/92	DE.	8/24/92	LOC B J		番号 (No.) C-170456			
A	REDRAWN W/O CHANGE	J-1349	KY	AT	8/25/92	CHK.	8/25/92	APP.	8/25/92	尺 度 (SCALE) 4-1		REV. B			
LTR	変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE					SHEET 1 OF 1					

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面