

防水型ダブルロックハンドル

WATERPROOF DOUBLE-LOCK HANDLES

A-440
アルミニウム製

特徴 Feature

PAT.PEND.



A-440

キーNo.JE1330
Key

A-440-H

- 防水型錠前C-330を組込んでいます。
- 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
- 扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。
- 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
- The waterproof lock C-330 is incorporated.
- The key can be removed only when locking so you can be sure to lock.
- Thin type; the height from the door surface is 10mm. Suitable for the cases using the heat shut-off plates.
- For both left-hand and right-hand use. (the left and right can be changed by reversing the cam)

仕様

- 材質: アルミニウム合金(ADC)

- 表面仕上: ポリエステル焼付塗装
(シルバー・メタリック)

- 鍵番号: JE1330

- 適用板厚: 1.6~3.2mm

- 付属品: キー2本・ビスセット・取付け板

納期備考

- 標準在庫品

- 鍵違いも製作致します。

- 専用ハンドル(A-440-H)は別売です。

- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifications

- Material: Aluminum alloy (ADC)

- Finish: Polyester baked plating. (silver metallic)

- Key No.: JE1330.


- Applicable panel thickness: 1.6 to 3.2mm.

- Accessories: Two keys, screws, fixing plate.


Remarks

- The exclusive handles (A-440-H) are optional.


- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



[A-440-H]



作動例 Example of operation



①キーを挿入し回転することによりハンドルカバーを開くことができます。

②専用ハンドルでロックを解除します。

①The handle cover is opened by inserting and turning the key.

②Unlock with a exclusive handle.

商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-440	2D/3D	790	03177	¥5,200	5個~	¥4,990
A-440-H		252	03178	¥750	15個~	¥720

※大量のご注文は更にお安くなります。

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。