

Lichtleiterweiche, stehend Ø3mm

Light Guide Switch, upright Ø3mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise: siehe Seite 3
Technische Daten LED's: siehe Seite 39
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <15kV

General Remarks and Technical Data

General Remarks: see page 3
Technical Data LEDs: see page 39
LL-Material: PC clear UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <15kV



Der Lichtleiter wird über zwei Einpresszapfen in der Leiterkarte gehalten und ist für den Einsatz von drei CHIPLEDS der Bauform 0805 oder kleinerer Bauformen ausgelegt. Somit sind ein-, zwei- oder dreifarbiges Anzeigen realisierbar sowie entsprechende Mischfärbungen durch Mehrfachansteuerung möglich. Die Länge A der Lichtleiterweiche ist variabel von 15mm bis 45mm ausgelegt.

The light guide is held in place on the printed circuit board via two press-in lugs and is designed for the use of three type 0805 CHIPLEDS or smaller types. Thus, monochromatic, bichromatic or trichromatic displays are possible as well as corresponding blended colors thanks to the multiple-drive technique. Length A of the light guide switch is variable from 15mm to 45mm.



A	Empfohlene LED's Recommended LEDs	Art.-Nr.
15	R4 - R7 · R14 - R16	1294.1001
30	R4 - R7 · R14 - R16	1294.1002
45	R4 - R7 · R14 - R16	1294.1003

Mindestmengen für Sonderlängen = 3.000 Stück / auf Anfrage
Minimum quantity for special length = 3.000 pieces / on request



Layoutvorschlag · Layout Suggestion