



Beispiel

Bestellzeichen: PC 122009
Artikelnummer: 7032770
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058423
E-Nummer:
Finland: 3435364
Dänemark: 8212003143
Schweden: 2536126
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	200	120	90
inch:	7.9	4.7	3.5

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Rostfreier Stahl

Deckelschraubenmaterial:

Dichtungsmaterial: Polyurethan

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 120 °C
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C
Kurzzeit: -40 ... 250 °F
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F

Zubehör:

TM 1220 Montageplatte
MIV 10 Tragschiene TS 35
TRH 1220 Tragschiene TS 35
TF 28037 Befestigungslasche
TH A Plastik-Scharniere, grau


Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13


Zertifikate:

Underwriters Laboratories
Fimko
Europe EN 62208: 2003
UL Canada
Gost R

EURONORD PC/ABS 200x120x75-90



122008



122009

