



## Elementy mocujące do opasek przykręcane / samoprzylepne


### • Seria QM

Elementy mocujące Q-mounts pozwalają na „4-ro kierunkowe” wprowadzenie opasek Q-tie i są dostępne w wersji samoprzylepnej i przykręcanej. Dzięki specjalnej konstrukcji elementów mocujących, są one idealnym rozwiązaniem we współpracy z opaskami Q-tie. Q-mount utrzymuje opaskę Q-tie na miejscu w czasie montażu wstępnego i zapewnia, że Q-tie nie wysliznie się z cokołu, nawet w trudnych sytuacjach, jak na przykład przy montażu pionowym.




Elementy mocujące QM, 4 wejścia, samoprzylepne/przykręcane.

Więcej elementów systemu Q-ties znajdziesz na stronie 55 i 482.



Element mocujący Q-mount



Cokół Q-mount blokuje opaskę Q-tie w pozycji pionowej. Twoje ręce są wolne przy mocowaniu przewodów.

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Kauczuk syntetyczny |                                       |
| Materiał nośnika    | <b>Pianka PE</b>                      |
| Temperatura pracy   | <b>przynajmniej od -40°C do +60°C</b> |



|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dane materiału    |                                                                |
| Materiał          | <b>Poliamid 6.6 (PA66)</b>                                     |
| Kolor             | <b>Naturalny (NA), Czarny (BK)</b>                             |
| Temperatura pracy | <b>-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)</b> |
| Palność materiału | <b>UL94 V2 (z wyjątkiem kleju)</b>                             |



| Dane techniczne |              |             |               |              |                          |                          |          |                |                     |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|---------------------|
| Nr art.         | Typ          | Długość (L) | Szerokość (W) | Wysokość (H) | Ø otworu mocującego (FH) | Szerokość opaski max (G) | Materiał | Kolor          | Klej                |
| 151-10901       | <b>QM20</b>  | 20,0        | 20,0          | 3,7          | 3,1                      | 4,0                      | PA66     | Naturalny (NA) | –                   |
| 151-10902       | <b>QM30</b>  | 30,0        | 30,0          | 4,5          | 4,1                      | 5,1                      | PA66     | Naturalny (NA) | –                   |
| 151-10903       | <b>QM40</b>  | 40,0        | 40,0          | 5,5          | 4,1                      | 8,4                      | PA66     | Naturalny (NA) | –                   |
| 151-10904       | <b>QM20A</b> | 20,0        | 20,0          | 3,7          | 3,1                      | 4,0                      | PA66     | Naturalny (NA) | Kauczuk syntetyczny |
| 151-10905       | <b>QM30A</b> | 30,0        | 30,0          | 4,5          | 4,1                      | 5,1                      | PA66     | Naturalny (NA) | Kauczuk syntetyczny |
| 151-10906       | <b>QM40A</b> | 40,0        | 40,0          | 5,5          | 4,1                      | 8,4                      | PA66     | Naturalny (NA) | Kauczuk syntetyczny |
| 151-10911       | <b>QM20</b>  | 20,0        | 20,0          | 3,7          | 3,1                      | 4,0                      | PA66     | Czarny (BK)    | –                   |
| 151-10912       | <b>QM30</b>  | 30,0        | 30,0          | 4,5          | 4,1                      | 5,1                      | PA66     | Czarny (BK)    | –                   |
| 151-10913       | <b>QM40</b>  | 40,0        | 40,0          | 5,5          | 4,1                      | 8,4                      | PA66     | Czarny (BK)    | –                   |
| 151-10914       | <b>QM20A</b> | 20,0        | 20,0          | 3,7          | 3,1                      | 4,0                      | PA66     | Czarny (BK)    | Kauczuk syntetyczny |
| 151-10915       | <b>QM30A</b> | 30,0        | 30,0          | 4,5          | 4,1                      | 5,1                      | PA66     | Czarny (BK)    | Kauczuk syntetyczny |
| 151-10916       | <b>QM40A</b> | 40,0        | 40,0          | 5,5          | 4,1                      | 8,4                      | PA66     | Czarny (BK)    | Kauczuk syntetyczny |

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.