



Abgewinkelte Ø 4 mm-Stecker SLS425-SW SLS425-SW/A




90° abgewinkelte Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vernickelte und vergoldete Version.
Lötanschluss.

Angled Ø 4 mm Plugs



Right-angled Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. Nickel-plated and gold-plated versions available.
Solder connection.

Fiches Ø 4 mm coudées



Fiche à lamelles Ø 4 mm coudée à 90°, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. Disponibles en versions dorée et nickelée.
Raccord à souder.


Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées: Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS425-SW	22.2667-*	500 V, CAT II / max. 32 A	KT425-SW, 22.2370-* / LS425-SW, 22.1042	Ni	20 21 22 23 24 25 26
SLS425-SW/A	22.2668-*	500 V, CAT II / max. 32 A	KT425-SW, 22.2370-* / LS425-SW/A, 22.1045	Au	20 21 22 23 24 25 26

Axiale Ø 4 mm-Buchsen SLS410-B SLS415-B SLS425-B




Starre Ø 4 mm-Buchsen für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isolierhülle.
Lötanschluss.

In-line Ø 4 mm Sockets



Ø 4 mm rigid sockets for self-assembly of test leads. Soft insulator. **Solder connection.**

Douilles Ø 4 mm droites



LS410-B
LS425-B



KT410-L
KT415-L
KT425-L

Douilles rigides Ø 4 mm, destinées à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées: Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
SLS410-B	22.2649-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT410-L, 22.2170-* / LS410-B, 22.1012	Au	21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS415-B	22.2650-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 24 A	KT415-L, 22.2180-* / LS410-B, 22.1012	Au	21 22 23 24 25
SLS425-B	22.2651-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425-L, 22.2190-* / LS425-B, 22.1016	Au	21 22 23 24 25 29