



Leiterplatten-LAYOUT

Bestellbeispiel:

2-826-839-3 besteht aus:
-2-pol. UMNL PC HEADER HSG. (NATURAL)
-UMNL Stiftkontakt (selectiv vergoldet)

3 Nur erste und letzte Kontaktkammer bezeichnet

4 Kontaktausdrückkraft größer 20N pro Kontakt



- NEUES MATERIAL (PHOSPHOR UND HALOGEN FREI) AUSSEHEN:WEISS
- MATERIAL ZYTEL E 103 HSL
- MATERIAL PA 6 UL 94 V2
- BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG & CORRUGATED SHIPPING BOX PN 973058-3
- GWT 750° (WITHOUT FLAME) ACC.IEC 60335-1 EDITION 06/2001
- PN 826845-3 IS USING PIN PN 770528-1 & PN 826852-3 IS USING SOCKET PN 350574-4

-4 SUPERSEDED BY -3

-4 SUPERSEDED BY -3

-4 SUPERSEDED BY -3

-4 SUPERSEDED BY -3

-4 SUPERSEDED BY -3

-4 SUPERSEDED BY -3

-4 SUPERSEDED BY -3

HOUSING		CONTACT		TYP	UMNL PIN				UMNL SOCKET			
				MAT.	CuSn nachverzinkt über Ni		CuSn select Gold		CuSn nachverzinkt über Ni		CuSn select Gold	
				PN	1-167654-3		1-167654-4		1-167656-3		1-167656-4	
TYP	PN	COLOR	DWG SIZE	B		B		B		B		
2 WAY UMNL PC.HEADER	926310	1 Natural	D	Replacing 350428-1	1	Replacing 350428-4	1	Replacing 350759-4	1	Replacing 350759-5	1	
		2 Black		2	2	2	2	2				
		3 ▲ Natural		3	3	3	3	3				
		4 White		4	4	4	4	4				
		5 Orange		5	5	5	5	5				
		6 ▲ Black		6	6	6	6	6				
		7 ▲▲ Natural		7	7	7	7	7				
3 WAY UMNL PC.HEADER	926311	1 Natural	D	Replacing 350429-1	1	Replacing 350429-4	1	Replacing 350760-4	1	Replacing 350760-5	1	
		2 Black		2	2	2	2	2				
		3 ▲ Natural		3	3	3	3	3				
		4 White		4	4	4	4	4				
		5 Orange		5	5	5	5	5				
		6 ▲ Black		6	6	6	6	6				
		7 ▲▲ Natural		7	7	7	7	7				
4 WAY UMNL PC.HEADER	926312	1 Natural	D	Replacing 350430-1	1	Replacing 350430-4	1	Replacing 350761-4	1	Replacing 350761-5	1	
		2 Black		2	2	2	2	2				
		3 ▲ Natural		3	3	3	3	3				
		4 White		4	4	4	4	4				
		5 Orange		5	5	5	5	5				
		6 ▲ Black		6	6	6	6	6				
		7 ▲▲ Natural		7	7	7	7	7				
5 WAY UMNL PC.HEADER	926313	1 Natural	D	Replacing 640466-1	1	Replacing 640466-3	1	Replacing 640467-1	1	Replacing 640467-3	1	
		2 Black		2	2	2	2	2				
		3 ▲ Natural		3	3	3	3	3				
		4 White		4	4	4	4	4				
		5 Orange		5	5	5	5	5				
		6 ▲ Black		6	6	6	6	6				
		7 ▲▲ Natural		7	7	7	7	7				
6 WAY UMNL PC.HEADER	926314	1 Natural	D	Replacing 641832-1	1	Replacing 641831-1	1		2	Replacing 770282-3	2	
		2 Black		2	2	2	2	2				
		3 ▲ Natural		3	3	3	3	3				
		4 White		4	4	4	4	4				
		5 Orange		5	5	5	5	5				
		6 ▲ Black		6	6	6	6	6				
		7 ▲▲ Natural		7	7	7	7	7				
8 WAY UMNL PC.HEADER	926315	1 Natural	D	Replacing 641829-1	1		2		3		3	
		2 Black		2	2	2	2	2				
		3 ▲ Natural		3	3	3	3	3				
		4 White		4	4	4	4	4				
		5 Orange		5	5	5	5	5				
		6 ▲ Black		6	6	6	6	6				
		7 ▲▲ Natural		7	7	7	7	7				
10 WAY UMNL PC.HEADER	926316	1 Natural	D	826845	1	2-826845	1	826852	1	2-826852	1	
		2 Black		2	2	2	2	2				
		3 ▲ Natural		3	3	3	3	3				
		4 White		4	4	4	4	4				
		5 Orange		5	5	5	5	5				
		6 ▲ Black		6	6	6	6	6				
		7 ▲▲ Natural		7	7	7	7	7				

926 302	57.15	64.77	10
926 301,640 582,640 586	44.45	52.07	8
936 300,640 581,640 585	31.75	39.37	6
926 299,350 809,480 763	25.40	33.02	5
926 298,350 779,480 702	19.05	26.67	4
350 766,480 700	12.70	20.32	3
350 777,480 698	6.35	13.97	2
Passend zu Steckergehäuse	"X"	"L"	Polzahl

				ZEICHNUNG GÜLTIG AB 01./96.			
				STE TE Connectivity			
				BENENNUNG UMNL IN-LINE PC.HEADER ASSY			
				K			
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2mm ± 1.5"	FORMAT A2
			GEZ. H.Oehme	GEPR. -		MAßSTAB 2:1(5:1)	ZEICHNUNGS-NR. C-826839
				1 VON 1			
				REV. M11			