

組立式旗蝶番

FLAG HINGES



B-1061
ステンレス製

B-61
鉄製

特徴 Feature


- 折曲げて使用できます。
- Can be bent and used.

仕様


- [B-1061] ● 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上: 生地
- [B-61] ● 材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)
● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途 ● 配分電盤・制御盤・工作機械
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● E形止め輪は付属されておりません。
B-1024(771ページ)をご参照ください。

Specifications

- [B-1061] ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Plain
- [B-61] ● Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific use ● Distribution and control boards and machine tools
- Remarks ● E-shaped retaining ring is not included.
See B-1024 on page 771.




B-61-1



E形止め輪(B-1024-8)用溝(呼び8)
Groove for E-shaped retaining ring
(nominal 8)

使用例 Example of application



商品番号 Product No.		RoHS 10		CAD		L ₁	L ₂	L ₃	t		(φD)		縦2ヶ使用時 参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass		コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price			
SUS	SPHC	SUS	SPHC	SUS	SPHC				SUS	SPHC	SUS	SPHC		SUS	SPHC	SUS	SPHC	SUS	SPHC	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
B-1061-1	B-61-1			2D/3D	2D/3D	75	152	162	3	3.2	15.5	15.9	50	549	535	12838	10155	¥1,600	¥650	10個～	¥1,536	30個～	¥618
B-1061-2	B-61-2			2D/3D	2D/3D	50	102	112	3	3.2	15.5	15.9	35	447	360	12839	10156	¥1,300	¥490	10個～	¥1,248	40個～	¥466
B-1061-3	B-61-3			2D/3D	2D/3D	35	72	82	3	3.2	15.5	15.9	25	384	255	12840	10157	¥1,100	¥390	10個～	¥1,056	50個～	¥371

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

SLIP-JOINT HINGES

抜き差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー