

A-1172  
ステンレス製

# 防水ロックハンドル

## WATERPROOF LOCK HANDLES




A-1172-2



A-172-H

[A-1172-2]



## 仕様

- 材質: 本体/ステンレス鋼錆物(SUS304)  
ハンドル/冷間圧延鋼板(SPCC)  
ABS樹脂カバー付
- 表面仕上: 本体/切削加工  
ハンドル/クロムめっき(MFCr)
- 最大適用板厚: A-1172-2/7.5mm  
A-1172-3/11.5mm
- 付属品: 大ナット・ビスセット
- 配分電盤・制御盤
- 標準在庫品
- SUS316も製作致します。お問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifi-  
cations

- Material: Main body:  
Cast stainless steel (SUS304).  
Handle: Cold rolled steel plate (SPCC)  
with ABS resin cover
- Finish: Main body: Cutting  
Handle: Chrome plating (MFCr)
- Max. applicable panel thickness:  
A-1172-2: 7.5mm. A-1172-3: 11.5mm
- Accessories: Large nut and screws



## Specific use

- Distribution and control boards
- Remarks: It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


商品番号 Product No.	RoHS 10/✓ CAD 2D/3D	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price
A-1172-2	● 耐火	本体 Main body	290	00758	¥5,000	5個~	¥4,800	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。  
※品番が変更になりました。 A-1172-1 → A-1172-2  
※ Product No. A-1172-1 has changed to A-1172-2.

[A-1172-3]

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

[A-172-H]



商品番号 Product No.	RoHS 10/✓ CAD 2D/3D	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price
A-1172-3	● 耐火	本体 Main body	140	00759	¥4,000	5個~	¥3,840	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。  
※品番が変更になりました。 A-1172-2 → A-1172-3  
※ Product No. A-1172-2 has changed to A-1172-3.

商品番号 Product No.	RoHS 10/✓ CAD 3D	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price
A-172-H	● 耐火	ハンドル Handle	120	00376	¥460	20個~	¥442	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。  
※品番が変更になりました。 A-1172-2 → A-1172-3  
※ Product No. A-1172-2 has changed to A-1172-3.



A

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー<sup>密閉</sup>平面  
スイング平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

LOCK HANDLES  
L型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ