



TM-238

防塵ゴム

Sealing Gasket



特長

- (1) 耐候性、耐寒耐熱性、耐薬品性（酸・アルカリ）に優れています。
- (2) 圧縮荷重（応力）が小さいので目地充てん後、構造物を変形させることはありません。
- (3) 容易に圧縮できます。
- (4) 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。
- (5) 軽く（比重 0.15）、発泡体同士は融着しないので、施工および保存が簡単です。

用途

電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他

仕様

- 耐熱性……— 20℃～100℃
- 耐薬品性……酸性、アルカリ性に優れている。
- 防水性……圧縮率 70%以上で防水効果を発揮。
- 発泡体……連続気泡
- 規格寸法……厚さ……5m/ m から 25m/ m
幅……10m/ m から 30m/ m までの 5m/ m 単位。
色……黒色。

Characteristic

- (1) Excellent on weather-resistance, cold and heat-resistance, chemical resistance, acid and alkali.
- (2) No deformation by its structure, small compressive stress.
- (3) Easy to compress.
- (4) Excellent waterproof performance for gaps between rough surfaces and for structure with temperature difference, since it follows the structure flexibly.
- (5) Light weight, specific gravity 0.15, and no welding between foams, it is easy to install and store.

Application


Electric devices / Houses / Facility devices / Vessels / Vehicles / Construction and civil engineering uses, etc.

Specification

- Heat-resistance ……-20℃～100℃
- Chemical-resistance……Excellent on acid-resistance and alkali-resistance
- Waterproofing……Waterproof at 70% and more compression.
- Foam……Continuous foaming
- Standard Size Thickness……5mm to 25mm
Width……10mm to 30mm with 5mm step
Color ……black

材質と処理 Material & Finish

型番 Model No.	材質 Material	処理 Finish
TM-238	EPDM 発泡体 EPDM Sponge Rubber	黒色 Black



■ご注文方法 How to Order

TM-238 - 5 - 10 プラス数量
And quantity you need
型番(黒) 幅
Model No. (Black) width
厚さ
Thickness

●特注製作も承ります。

型抜製品：500m/ m 角以内の寸法まで製作可能です。


- Ask for a custom -made product .
Rapping product: Production can be made for the size within 500mm and less square.

●使用上の注意

1. 構造物表面の汚れや水分は、充分取り除いてからご使用ください。
2. つなぎ目に接着剤等を使用しないでご使用ください。防塵、防水効果の妨げの原因となります。

● Note

1. Dirt and moisture on the surface to be fixed should be removed before fixing.
2. Adhesive agent should not be used for jointing. It may lower the dustproof and waterproof performances.



寸法・仕様表 Size List & Specification TM-238 (黒色 Black)

型番 Model No.	A	B	価格 (円) Price (yen)
TM-238-5-10	5	10	¥270
TM-238-5-15		15	¥375
TM-238-5-20		20	¥480
TM-238-5-25		25	¥600
TM-238-5-30		30	¥670
TM-238-8-10	8	10	¥350
TM-238-8-15		15	¥500
TM-238-8-20		20	¥630
TM-238-8-25		25	¥800
TM-238-8-30		30	¥900
TM-238-10-10	10	10	¥400
TM-238-10-15		15	¥575
TM-238-10-20		20	¥740
TM-238-10-25		25	¥935
TM-238-10-30		30	¥1,060
TM-238-15-10	15	10	¥530
TM-238-15-15		15	¥780
TM-238-15-20		20	¥995
TM-238-15-25		25	¥1,265
TM-238-15-30		30	¥1,440
TM-238-20-10	20	10	¥665
TM-238-20-15		15	¥980
TM-238-20-20		20	¥1,260
TM-238-20-25		25	¥1,610
TM-238-20-30		30	¥1,825
TM-238-25-10	25	10	¥800
TM-238-25-15		15	¥1,180
TM-238-25-20		20	¥1,670
TM-238-25-25		25	¥1,950
TM-238-25-30		30	¥2,215

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.