


Buchsen / sockets

MSEB 2610 F2,8 Au



Produktbeschreibung	Product description		
Beschreibung	Description	Miniatur-Sicherheits-Einbaubuchse, Ø 2 mm, Messing vergoldet, mit Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 8 mm Wandstärke. Einbauöffnung: Durchmesser 8 mm.	Miniature safety built-in socket, 2 mm Ø, gold-plated brass, with flat push-on connection 2.8 x 0.8 mm complying with DIN 46244. For installation into switch panels and equipment chassis till 8 mm wall thickness. Installation hole: 8 mm diameter.
Typ	Type	MSEB 2610 F2,8 Au	MSEB 2610 F2.8 Au
Gehäusefarbe / Artikel-Nr.	Housing color / article-no.	● 975 455-700 ● 975 455-701 ● 975 455-702 ● 975 455-703 ● 975 455-704 ● 975 455-705 ● 975 455-706 ● 975 455-707 ● 975 455-709	
Zeichnung	Drawing		
Technische Daten	Technical data		
Kontaktart	Type of contact	ungefederte Buchse Ø 2 mm	unsprung socket Ø 2 mm
Anschlußart	Type of termination	Flachstecker 2,8 x 0,8 mm	tab 2.8 x 0.8 mm
Bemessungsspannung	Rated voltage	AC/DC 1000V	AC/DC 1000V
Messkategorie lt. IEC61010	Measurement cat. acc. to IEC61010	CAT III	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	Rated current (consider derating curve)	10 A	10 A
Durchgangswiderstand	Contact resistance	5 mOhm	5 mOhm
Gehäusebefestigung	Mounting	schrauben	screw
Werkstoff	Material		
Kontaktmaterial	Contact material	Messing	brass
Kontaktflächenmaterial	Contact surface material	Gold	gold
Gehäusematerial	Housing material	PA	PA
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions		
Temperaturbereich	Temperature range	-15°C bis +70°C	-15°C to +70°C
Brennbarkeitsklassen	Inflammability class		
Gehäuse (Grundmaterial)	Housing (basic material)	UL 94 V-2	UL 94 V-2