



THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Aufschrift
Marking
1045.2251 μ
1/250~40T100 100E3 15 9U
Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062
G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

Anschlussloch
component hole

Wechsler 1-polig
Kontakte vergoldet
single pole changeover
contacts gold plated

Schaltbetaetigungskraft ≤ 1.9 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.5 N
release force

Differenzweg ≤ 0.1 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ = 0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10452251	Index b
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Laenge LENGTH	Radien RADI			
0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5				>30-70 ± 0.3 ± 0.5	>70-120 ± 0.4 ± 10%		>120 ± 0.8					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2												SCHNAPPSCHALTER Snap action switch		
						CAD: NX V6.0								
b		78489	26.04.12	BRC	gez./DRAWN BY 30.05.11 BRC						 MARQUARDT			
a		77237	13.02.12	BRC	gepr./CHECKED BY									
		73556	06.07.11	LM	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF									
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1045.2251](#)