








注:

1. 使用端子は型番 172781
172782
2. 適用製品規格: 108-5163
3. 取扱説明書: 1S-207J
-208J

- △ カッティング端: 0.4 最大
- △ 成形上必要は溝 (オプション)
- △ AMP-台湾のみの製造品

NOTES:

1. APPLICABLE CONTACT: 172781
172782
2. PRODUCT SPEC: 108-5163
3. INSTRUCTION SHEET: 1S-207J
-208J

- △ CUTTING END: 0.4 MAX.
- △ THIS GROOVE IS OPTIONAL.
- △ PRODUCTION ITEMS
OF AMP TAIWAN
ONLY.

3	8.5	2	5.0	BLUE 青	4-	-3
7	18.5	6	15.0		2-	-7
5	13.5	4	10.0		2-	-5
△ 3	8.5	2	5.0		2-	-3
2	6.0	1	2.5	BLACK 黒	2-	-2
20	51.0	19	47.5		2-	-0
18	46.0	17	42.5		1-	-8
17	43.5	16	40.0		1-	-7
16	41.0	15	37.5		1-	-6
15	38.5	14	35.0		1-	-5
14	36.0	13	32.5		1-	-4
13	33.5	12	30.0		1-	-3
12	31.0	11	27.5		1-	-2
11	28.5	10	25.0		1-	-1
10	26.0	9	22.5		1-	-0
9	23.5	8	20			-9
8	21.0	7	17.5			-8
7	18.5	6	15			-7
6	16.0	5	12.5			-6
5	13.5	4	10			-5
4	11.0	3	7.5			-4
3	8.5	2	5			-3
2	6.0	1	2.5	NATURAL 自然色		172520 -2
Pos. 極数	A	B	C	COLOR 色	PART NO. 型番	

TE Connectivity

組合線範囲 (WIRE RANGE)		絶縁外径 (INSULATION DIA.)		品名 (NAME)	
mm (AWG)		mm		ロー・プロファイルミニ・コネクタ: イン・ハウジング (25mmピッチ) (HEADER HOUSING, LOW PROFILE MINI AMP-IN 25mm PITCH)	
材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		一般公差	
NYLON 66+10% (UL94-0)		—		10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±0.5	
DR	8. Kato 8/28/85	DE		SIZE	LOC
CHK	M. Aoki 8/28/85	APP	N. Otake 9/4/85	A3	J
G2 REVISED PER ECO-11-005030 RK HMR 25MAR 11				C-172520	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK (DATE)				REV. G2 SHEET	