




TH-TM

平型蝶番 (ステンレス・穴なし)

Indent Hinge - No Mounting Hole (Stainless)

SUS

取扱品
PRODUCT

特長

用途に応じて大きさが選べます。

用途

各種機器

Characteristic

Choose the size from wide variety of selections.

Application


Various types of devices

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理	Finish	数 Quantity
			No.100 ~ No.111	No.120 ~ No.121	
1	ヒンジピース (A) Hinge Piece (A)	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	バフ研磨 Buffing	1
2	ヒンジピース (B) Hinge Piece (B)		—	—	1
3	シャフト Pin		—	—	1

TH-TM-110・TH-TM-111 のシャフトは 2 本を上下から圧入しています。

Two pins of TH-TM-110 and TH-TM-111 are pressed in from up and down.



寸法・仕様表 Size List & Specification

※ 扉重量は、蝶番を 2 個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	A	B	C	D	割り数 Division	扉重量 (kg) Door Weight (kg)	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)	
TH-TM-100	20	25	φ2.1	t0.8	3	2	4.7	¥50	
TH-TM-101	22	32					6.6	¥58	
TH-TM-102	26	38	φ2.4	t1.2			5	3.2	9.4
TH-TM-103	34		φ3.1		17.8	¥125			
TH-TM-104	30	51	φ2.4	t0.8	3	—			13.8
TH-TM-105	38		φ3.4	t1.2			26.6	¥135	
TH-TM-106	33	64	φ2.4	t0.8			5	—	20.6
TH-TM-107	42		φ3.4	t1.2	6	35.4			¥155
TH-TM-108	41	76	φ3.1	t1	—	34.6			¥155
TH-TM-109	49		φ4.2	t1.5	8	61			¥240
TH-TM-110	56		89	φ5.2	t1.7	—			98.4
TH-TM-111	70	102	φ5.6	t1.8	144.9		¥485		
TH-TM-120	50	65	φ4.5	t2	72.6		¥380		
TH-TM-121		75			83.2		¥415		

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.