

## トリガー付防水ハンドル

WATERPROOF HANDLES WITH TRIGGERS

KA-1140-W  
ステンレス製

## 特 徴 Feature

- トリガーを握って回転させる安全機構です。
- 鍵は360°回転で施錠時のみ抜きできます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 塩害対策(SUS304+コーティング)
- 錠前は高級ピンタムブラー錠を採用
- 左右兼用型
- Trigger gripping and turning safety mechanism.
- The key may be inserted and removed when the lock is engaged at an angle of 360°.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Saltwater-resistance (SUS304 plus coating)
- Lock is a high-grade pin tumbler type.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様 ●材 質: ステンレス鋼铸件(SUS304)  
●表面仕上: メラミン樹脂焼付塗装 (メタリックシルバー)
- 鍵 番 号: 300  
●付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- 用 途 ●高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器  
納 期 ●標準品・・・納期お問合せください  
備 考 ●ダブルOリングの完全防水タイプも製作致します。  
●他のキーNo.も製作致します。  
●SUS316も製作致します。  
●鍵なしも製作致します。  
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。


- Specifi- ●Material: Cast stainless steel (SUS304)  
cations ●Finish: Melamine resin baked (metallic silver)  
●Key No.: 300  
●Accessories: Two keys, large nut and screws
- Specific- ●Highway control boards, outdoor  
use equipment and vibration equipment  
Remarks ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



KA-1140-W-1-1







KA-1140-W-3-1

キーNo.300  
Keyパネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

## 使用方法 Application method



(裏面)トリガーを握って  
回してください。  
(Rear)Grip the trigger  
and Turn it.

止め金  
Stopper plate

止め金は641～646ページの□10穴の  
中からお選びください。  
Select the stopper plate with 10-  
hole on page 641 to 646.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | CAD | 備 考<br>Remarks   | L1  | L2  | 最大適用板厚<br>Max. applicable panel thickness | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格 Bulk Price |
|---------------------|------------|-----|------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| KA-1140-W-1-1       |            | 2D  | 鍵付き<br>With lock | 152 | 120 | 9.8                                       | 723             | 01300       | ¥16,000      | 5個～ ¥15,200     |
| KA-1140-W-2-1       |            |     | 鍵付き<br>With lock | 120 | 88  | 8.8                                       | 682             | 01301       | ¥15,000      | 5個～ ¥14,250     |
| KA-1140-W-3-1       |            | 2D  | 鍵付き<br>With lock | 102 | 70  |                                           | 673             | 01302       | ¥14,000      | 5個～ ¥13,440     |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手  
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー  
密 閉平 面  
スイング平 面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL 型  
ハンドルT 型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ

TAKIGEN  
総合 25

485