

マスキング キャップ


MASKING CAPS

塗料付着防止 ねじ山の保護

PAT.PEND.



C-30-MC



C-30-MC
ゴム製

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

特 徴 Feature

- 塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
- 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
- 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。

- Paint is not stuck to stud bolt section when painting.
- Can be used repeatedly for baked.
- Can be used to protect unused stud bolt.

仕 様 ●材 質:シリコンゴム (Si)

●耐熱温度: -50~+250℃

用 途 ●配分電盤・制御盤

納 期 ●標準在庫品

Specifi- ●Material: Silicone rubber (Si)

cations ●Heat resistance temperature: -50℃ to +250℃

Specific use ●Power/distribution and control boards

PERIPHERA EQUIPMENT

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具


ラッシング
システム

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	対応タップ Applicable tap	φD ₁	φD ₂	L ₁	L ₂	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-30-MC-3	●	3D	M3	5.5	9	22	20	86/100ヶ	21747	¥23	100個～ ¥22
C-30-MC-4	●	3D	M4	7	10	22	20	102/100ヶ	21748	¥24	100個～ ¥23
C-30-MC-5	●	3D	M5	8	11	22	20	120/100ヶ	21749	¥25	100個～ ¥24
C-30-MC-6	●	3D	M6	9	12	32	30	188/100ヶ	21750	¥30	100個～ ¥29
C-30-MC-8	●	3D	M8	11	14	32	30	274/100ヶ	21751	¥39	100個～ ¥37
C-30-MC-10	●	3D	M10	13	18	38	35	420/100ヶ	21807	¥70	100個～ ¥67
C-30-MC-12	●	3D	M12	15	20	38	35	510/100ヶ	21808	¥80	100個～ ¥76
C-30-MC-14	●		M14	19	24.5	42	40	950/100ヶ	24457	¥90	100個～ ¥87
C-30-MC-16	●		M16	19	24.5	42	40	740/100ヶ	24458	¥100	100個～ ¥96
C-30-MC-18	●		M18	23	30	47	45	1400/100ヶ	24459	¥110	100個～ ¥106
C-30-MC-20	●		M20	23	30	47	45	1080/100ヶ	24460	¥120	100個～ ¥116

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

使用例
Example of
application



19.08

TAKIGEN
総合 25

1357