

リーフヒンジ

LEAF HINGES



FB-1813
ステンレス製

FB-813・FB-812
鉄製

特 徴 Feature

- 樹脂カラーを内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
- カール部を溶接してあります。
- 中型・小型扉に最適です。
- Resin collar is incorporated in the curl so turning is very smooth.
- Curl section is welded.
- Suitable for middle- or small-sized doors.

仕 様

〔FB-1813〕●材 質：本体／ステンレス鋼板(SUS304)
受座／ステンレス鋼铸件(SUS304)

●表面仕上：電解研磨

〔FB-812〕●材 質：一般構造用圧延鋼材(SS41)

〔FB-813〕●表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
●軸 径：φ8

用 途 ●特装车・バン・船舶

納 期 ●標準在庫品

備 考 ●FB-820と寸法互換です。(FB-1813・FB-813)

Specifications

〔FB-1813〕●Material:

Main body: Stainless steel plate (SUS304)

Base: Cast stainless steel (SUS304)

●Finish: Electrolytic polishing

〔FB-812〕●Material: Rolled steel for general structure (SS41)

〔FB-813〕●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

●Axle diameter: φ8

Specific use ●Specially equipped vehicles, vans, ships.


Remarks ●Dimensions are almost same as FB-820.
(FB-1813, FB-813)

FB-812-1-L

FB-813-1-L

FB-1813-2-L

〔FB-812-1-L
サイド扉用
For side door〕




商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	備 考 Remarks	材 質 Material	(L)	t	H	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
FB-812-1-L	2D/3D	左 型 Left-type	SPCC					705	61509	¥1,150	15個～	¥1,104
FB-812-1-R	2D/3D	右 型 Right-type	SPCC					705	61503	¥1,150	15個～	¥1,104
FB-813-1-L	2D/3D	左 型 Left-type	SPCC	219	6	55		820	61510	¥1,500	10個～	¥1,440
FB-813-1-R	2D/3D	右 型 Right-type	SPCC	219	6	55		820	61504	¥1,500	10個～	¥1,440
FB-1813-1	2D/3D	左右兼用型 Left and right type	SUS	220	7	56		930	61121	¥5,700	5個～	¥5,480
FB-1813-2	2D/3D	左右兼用型 Left and right type	SUS					600	61122	¥5,600	5個～	¥5,380


●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

〔FB-1813-1
FB-813-1-L
リア扉用
For rear door〕



〔FB-1813-2
サイド扉用
For side door〕



※本図は右扉用(左型)を示す。逆勝手は左右対称です。

※These drawings show the left type. Those of the right type is the symmetry.



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装车
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)