

1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlaenge	width of cut-out Ausschnittbreite
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite)	0.75 to / bis 1	30 +0.1	22.2 +0.2
	>1 to / bis 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
	>1.5 to / bis 3	30.4 +0.1	22.2 +0.2

**Marking
Aufschrift**

MARQUARDT ®
1661.
16(4)/250~ T85/55

05

1.4 1.3

2.4 2.3

date code of manufacture:
year/week acc. to DIN EN 60062 on box: 23048
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062 auf Verpackung: 23048

DPNO

Schliesser 2-polig

total travel 4.5±0.4
Gesamtweg

suitable for appliances of class II
Fuer Geraete der Klasse II geeignet.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ		Zeichn./DRAWING NO.		Index			
PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		Original DIN		Massstab SCALE		K		1661.0101					
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2		± 0.2		± 0.2		A4		1:1		Appliance Switch		Geraeteschalter					
c		18325		08.12.87		pa		g		40663		12.07.04		wj		CAD Medusa		Z	
b								f		32547		23.05.02		sig		gez./DRAWN BY 24.09.98		bb	
a								e		28075		12.10.99		mut		gepr./CHECKED BY			
								d		26325		24.09.98		bb		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		Zchnngl.Nr.v.23.04.82	
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY						MARQUARDT		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	