




Schnitt A-A / cross section A-A

a : Anschlusslänge beliebig von 3 bis 6 mm; Toleranz ± 0.3

a : terminal length from 3 to 6 mm; tolerance ± 0.3

Zubehör / Accessories :
Nietmutter / riveted nut
ohne / without

Ident-Nr. /	Part No. :	Refer to table on page 2
Polzahl /	No. of contacts :	Refer to table on page 2
Anschlußart /	Terminal Type :	Straight soldering
Anschlußlänge /	Terminal Length :	6.0 mm
Bauart /	Type :	7
Anforderungsstufe /	Class :	207=0.8µm (30 µin) Au CONTACT, TIN/LEAD TERMINAL
Aufdruck /	Logo :	ERNI
Zubehör /	Accessory :	Refer to table on page 2
Sonderausführung /	Special :	Refer to table on page 2

9	30.8	16.8	25.0	8.3	12.5	10.8	5.8	19.3	10.8		0.8		
15	39.1	25.1	33.3	8.3	12.5	10.8	5.8	27.5	10.8		0.8		
25	53.0	38.9	47.0	8.3	12.5	10.8	5.8	41.3	10.8		0.8		
37	69.3	55.3	63.5	8.3	12.5	10.8	5.8	57.7	10.8		0.8		
50	67.0	52.7	61.1	11.0	15.4	10.8	5.8	55.3	13.6		0.9		
Polzahl/ No. of contacts	A ± 0.3	B $+0.2$	C ± 0.2	D $+0.2$	E ± 0.3	F ± 0.2	G $+0.3$	H ± 0.3	J ± 0.2		L ± 0.1		

Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / Missing information and dimensions according to DIN 41652

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications please see the production documentation

Information:	Tolerances		Scale	2:1	
All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	TMC-P 9 bis 50-TL-3.0 bis 6.0 TMC-P 9 bis 50-TL-3.0 bis 6.0	
f	21.10.1999		ERNI Elektroapparate GmbH D-73099 ADELBERG	054917	1
Index	Date		M:00022916.SZN	TMCP	


Consider protection memo from DIN 34

Ordering Information

D-Sub Connector Solder Vertical Male

Assembly Height 6.3 mm

Number of Pins	9	15	25	37	50
----------------	---	----	----	----	----



Accessory Termination Side: Rivet nut M3

023136	023137	023138	023139	023140
--------	--------	--------	--------	--------

Accessory Termination Side: Rivet nut #4-40

023141	023142	023143	023144	023145
--------	--------	--------	--------	--------