


Performance for typical lengths (Thermal resistance - °C/W)										
Type	Plain or alocromed finish (1,3)					Matt black anodised finish (2)				
	75	100	150	200	250	75	100	150	200	250
301 CL (W=75)	6,2	5,0	3,6	2,9	2,6	4,4	3,4	2,5	2,0	1,8
303 CL (W=150)	2,9	2,3	1,7	1,5	1,4	2,1	1,7	1,2	0,96	0,87
304 CL (W=200)	2,1	1,7	1,2	0,99	0,89	1,5	1,2	0,83	0,66	0,59
305 CL (W=250)	1,6	1,3	0,98	0,78	0,70	1,2	0,94	0,66	0,53	0,46

301 CL to 305 CL



Performance for typical lengths (Thermal resistance - °C/W)										
Type	Plain or alocromed finish (1,3)					Matt black anodised finish (2)				
	75	100	150	200	250	75	100	150	200	250
307 CL (W=100)	3,4	2,7	2,0	1,6	1,4	2,6	2,1	1,6	1,3	1,1
308 CL (W=150)	2,0	1,6	1,2	0,98	0,84	1,5	1,2	0,9	0,74	0,65
309 CL (W=200)	1,3	1,0	0,78	0,63	0,58	1,0	0,83	0,60	0,45	0,40
310 CL (W=250)	1,0	0,86	0,63	0,50	0,42	0,83	0,65	0,47	0,36	0,30

307 CL to 310 CL