


LE-520N

直流安定化電源 DC STABILIZED POWER SUPPLY UNIT



LE-520N

出力電圧可変ボリューム
Variable output voltage volume



特徴 Feature

- DC24V出力が得られます。
- DC24V output power is available.

仕様

- 入力電圧範囲: AC100V～AC240V
- 最大出力電力: 31.2W
- 出力定格電圧: DC24V
- 出力定格電流: 1.3A
- 使用周囲温度: -10～+71°C
- 使用周囲湿度: 20～90% (結露しないこと)

用途
納期

- 各種ソレノイドロックの電源
- 標準品・・・納期お問合せください

Specifi-
cations

- Input voltage range: AC100V～AC240V
- Maximum output power: 31.2W
- Rated output voltage: DC24V
- Rated output current: 1.3A
- Ambient temperature: -10°C to +71°C
- Operating humidity range: 20% to 90% (with no condensation)

Specific-
use

- Power supply for various types of solenoid lock



商品番号 Product No.	RoHS 10/		コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
LE-520N			50339	¥5,600	5個～ ¥5,380

●: RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。