

防水ハンドル WATERPROOF HANDLES



PAT. PEND.
(社)日本電気協会 キュービクル式非常電源専用受電設備基準適合品 (A-140-1)
独立行政法人都市再生機構様指定品

特 徴 Feature


- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 (A-140-TAK60)
- ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-140-TAK60)
- Waterproof (using O-ring and sheet packing) (A-140-1~3)
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様 ●材 質 : 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上 : クロムめっき (MZCr)
- 付 属 品 : 大ナット・ビスセット・キー2本
- 用 途 ●屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
- 納 期 ●標準在庫品 (鍵違いは受注生産になります。)
- 備 考 ●マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Specifi- ●Material: Zinc alloy (ZDC)
- cations ●Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Two keys, large nut and screws
- Specific- ●Outdoor cubicles, power/distribution
- use and control boards
- Remarks ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



商品番号 Product No.	L	W ₁	W ₂	□W ₃	(W ₄)	(H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	(H ₆)	P ₁	P ₂	φD	φd	(M)	N	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass
A-140-1	152	30	16	10	35	50	6	22	22.5	8	26	40		60	8		2	8.5	460
A-140-2	120	24	14		30	43		12	14.3	5	24	32		48	7	M22	2	5.5	275
A-140-3	102	23	12			38.5		9	14.8		21.5			45					220
A-140-4	90			8			5												
A-140-5	80	20	13		27	42		12.5	11.3	3	25		15	38	3	M18	1	4	160
A-140-6	70																		



名 称 Name	荷重方向 Direction of load	耐荷重N Load resistance
ハンドル Handle	①引張り Tension ②圧迫 Pressure ③垂直 Vertical	980
錠 部 Lock	④捻り Twist	490
止め金具取付け部 Stopper plate installing section	⑤引張り Tension	

止め金
Stopper plate

止め金は646~650ページの中から
お選びください。
Select stopper plate on page
646 to 650.



選べるカラーバリエーション Select from a variety of colors

A-140

クロムめっき
Chrome plating



A-140-10YR2/1

ブラウン
Brown



A-140-2.5Y9/1

クリーム
Cream



A-140-N7

グレー
Gray



A-140-5Y7/1

アイボリー
Ivory



A-140-SLV

シルバーメタリック
Silver metallic



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	表面仕上 Finish	鍵番号 Key No.	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-140-1-1-TAK60	●	2D/3D	クロムめっき (MZCr) Chrome plating (MZCr)	TAK60	04031	¥1,800	20個～ ¥1,728
A-140-1-1	●	2D/3D		0200	00286	¥1,800	20個～ ¥1,728
A-140-1-2	●	2D/3D		鍵なし Without lock	00290	¥1,500	20個～ ¥1,440
A-140-2-1-TAK60	●	2D/3D		TAK60	04032	¥1,600	30個～ ¥1,536
A-140-2-1	●	2D/3D		0200	00294	¥1,600	30個～ ¥1,536
A-140-2-2	●	3D		鍵なし Without lock	00298	¥1,000	30個～ ¥960
A-140-3-1-TAK60	●	2D/3D		TAK60	04033	¥1,600	40個～ ¥1,536
A-140-3-1	●	2D/3D		0200	00302	¥1,600	40個～ ¥1,536
A-140-3-2	●	3D		鍵なし Without lock	00306	¥900	40個～ ¥864
A-140-4-1-TAK60	●	2D/3D		TAK60	04034	¥1,450	50個～ ¥1,392
A-140-4-1	●	2D/3D		0200	00961	¥1,450	50個～ ¥1,392
A-140-4-2	●	3D		鍵なし Without lock	00962	¥1,000	50個～ ¥960
A-140-5-1-TAK60	●	2D/3D		TAK60	04035	¥1,400	50個～ ¥1,344
A-140-5-1	●	2D/3D		0200	00963	¥1,400	50個～ ¥1,344
A-140-5-2	●	3D		鍵なし Without lock	00964	¥950	50個～ ¥912
A-140-6-1-TAK60	●	2D/3D		TAK60	04036	¥1,300	50個～ ¥1,248
A-140-6-1	●	2D/3D		0200	00965	¥1,300	50個～ ¥1,248
A-140-6-2	●	2D/3D		鍵なし Without lock	00966	¥900	50個～ ¥864
A-140-1-1-10YR2/1-TAK60			アクリル系樹脂焼付塗装 Acrylic resin baked	TAK60	04459	¥2,600	20個～ ¥2,496
A-140-1-1-10YR2/1				0200	04436	¥2,600	20個～ ¥2,496
A-140-1-2-10YR2/1				鍵なし Without lock	04437	¥2,000	20個～ ¥1,920
A-140-2-1-10YR2/1-TAK60				TAK60	04460	¥2,300	30個～ ¥2,208
A-140-2-1-10YR2/1				0200	04438	¥2,300	30個～ ¥2,208
A-140-2-2-10YR2/1				鍵なし Without lock	04439	¥1,400	30個～ ¥1,344
A-140-3-1-10YR2/1-TAK60			ブラウン Brown	TAK60	04461	¥2,200	40個～ ¥2,112
A-140-3-1-10YR2/1				0200	04440	¥2,200	40個～ ¥2,112
A-140-3-2-10YR2/1				鍵なし Without lock	04441	¥1,300	40個～ ¥1,248
A-140-1-1-2.5Y9/1-TAK60			アクリル系樹脂焼付塗装 Acrylic resin baked	TAK60	04462	¥2,600	20個～ ¥2,496
A-140-1-1-2.5Y9/1				0200	04442	¥2,600	20個～ ¥2,496
A-140-1-2-2.5Y9/1				鍵なし Without lock	04443	¥2,000	20個～ ¥1,920
A-140-2-1-2.5Y9/1-TAK60				TAK60	04463	¥2,300	30個～ ¥2,208
A-140-2-1-2.5Y9/1				0200	04444	¥2,300	30個～ ¥2,208
A-140-2-2-2.5Y9/1				鍵なし Without lock	04445	¥1,400	30個～ ¥1,344
A-140-3-1-2.5Y9/1-TAK60			クリーム Cream	TAK60	04464	¥2,200	40個～ ¥2,112
A-140-3-1-2.5Y9/1				0200	04446	¥2,200	40個～ ¥2,112
A-140-3-2-2.5Y9/1				鍵なし Without lock	04447	¥1,300	40個～ ¥1,248
A-140-1-1-N7-TAK60	●	2D/3D	アクリル系樹脂焼付塗装 Acrylic resin baked	TAK60	04098	¥2,600	20個～ ¥2,496
A-140-1-1-N7	●	2D/3D		0200	00287	¥2,600	20個～ ¥2,496
A-140-1-2-N7	●	3D		鍵なし Without lock	00291	¥2,000	20個～ ¥1,920
A-140-2-1-N7-TAK60	●	2D/3D		TAK60	04099	¥2,300	30個～ ¥2,208
A-140-2-1-N7	●	2D/3D		0200	00295	¥2,300	30個～ ¥2,208
A-140-2-2-N7	●	3D		鍵なし Without lock	00299	¥1,400	30個～ ¥1,344
A-140-3-1-N7-TAK60	●	2D/3D	グレー Gray	TAK60	04100	¥2,200	40個～ ¥2,112
A-140-3-1-N7	●	2D/3D		0200	00303	¥2,200	40個～ ¥2,112
A-140-3-2-N7	●	3D		鍵なし Without lock	00307	¥1,300	40個～ ¥1,248
A-140-1-1-5Y7/1-TAK60	●	2D/3D	アクリル系樹脂焼付塗装 Acrylic resin baked	TAK60	04101	¥2,600	20個～ ¥2,496
A-140-1-1-5Y7/1	●	2D/3D		0200	00289	¥2,600	20個～ ¥2,496
A-140-1-2-5Y7/1	●	3D		鍵なし Without lock	00293	¥2,000	20個～ ¥1,920
A-140-2-1-5Y7/1-TAK60	●	2D/3D		TAK60	04102	¥2,300	30個～ ¥2,208
A-140-2-1-5Y7/1	●	2D/3D		0200	00297	¥2,300	30個～ ¥2,208
A-140-2-2-5Y7/1	●	3D		鍵なし Without lock	00301	¥1,400	30個～ ¥1,344
A-140-3-1-5Y7/1-TAK60	●	2D/3D	アイボリー Ivory	TAK60	04103	¥2,200	40個～ ¥2,112
A-140-3-1-5Y7/1	●	2D/3D		0200	00305	¥2,200	40個～ ¥2,112
A-140-3-2-5Y7/1	●	3D		鍵なし Without lock	00309	¥1,300	40個～ ¥1,248
A-140-1-1-SLV-TAK60	●	2D/3D	アクリル系樹脂焼付塗装 Acrylic resin baked	TAK60	04226	¥2,600	20個～ ¥2,496
A-140-1-1-SLV	●	3D		0200	03691	¥2,600	20個～ ¥2,496
A-140-1-2-SLV	●	3D		鍵なし Without lock	03692	¥2,000	20個～ ¥1,920
A-140-2-1-SLV-TAK60	●	2D/3D		TAK60	04227	¥2,300	30個～ ¥2,208
A-140-2-1-SLV	●	3D		0200	03693	¥2,300	30個～ ¥2,208
A-140-2-2-SLV	●	3D		鍵なし Without lock	03694	¥1,400	30個～ ¥1,344
A-140-3-1-SLV-TAK60	●	2D/3D	シルバーメタリック Silver metallic	TAK60	04228	¥2,200	40個～ ¥2,112
A-140-3-1-SLV	●	3D		0200	03695	¥2,200	40個～ ¥2,112
A-140-3-2-SLV	●	3D		鍵なし Without lock	03696	¥1,300	40個～ ¥1,248

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L-SHAPED HANDLES
L 型
ハンドル
T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ