



Bestellzeichen: PC 17/16-FC3
Artikelnummer: 7520280
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Frontrahmen

EAN Code: 6418074010254
E-Nummer:
Finland: 3438225
:
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		166	160	118	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:		6.5	6.3	4.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Dichtungsmaterial:		EPDM und Polyurethan			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Temperatur Bereich:					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 4X, 12, 13
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Zertifikate:
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
MP 17/16		Montageplatte			Underwriters Laboratories
FP 17/16		Frontplatte			Fimko
FC PC 17/16		PC Frontrahmen			Europe EN 62208: 2003
					UL Canada
					Gost R

CARDMASTER 166x160x108-134

