


Vollmetallhaube mit Schraubverriegelung

Diecast hoods with screw locking



- Neues, griffgerechtes Design
- Montagefreundlich durch vorgeschchnittene Gewinde
- Kurze Lieferzeit durch Lagerhaltung
- Extrem mechanisch belastbar
- Seitliche Rändelschrauben mit UNC 4-40 Gewinde, M3 optional
- Optimal HF-dicht in Verbindung mit Crimpflanschen

- Practical new design
- Easy assembling by means of pre-tapped threads
- Delivery ex stock
- Extreme mechanical working stress
- Side thumb screws with UNC 4-40 thread, M3 on request
- Optimum RF shielded in conjunction with crimp flanges

Hauben als Set vertütet, ohne Crimpflansch Hood set packed in bag, without crimping flange

Polzahl Size	Artikel Nr. part no.
09	17 09 DC 25 001
15	17 15 DC 25 001
25	17 25 DC 25 001
37	17 37 DC 25 001
50	17 50 DC 25 001

Hauben als Einzelteile, ohne Crimpflansch Hoods as single parts, without crimping flange


Polzahl Size	Artikel Nr. part no.
09	17 09 DC 25 000
15	17 15 DC 25 000
25	17 25 DC 25 000
37	17 37 DC 25 000
50	17 50 DC 25 000

Abmessungen / Dimensions

Polzahl Size		9	15	25	37	50
A		35.0	33.0	40.5	40.5	40.5
B		31.0	39.5	53.0	69.5	67.1
C		14.8	14.8	14.8	14.8	17.6
Cable output	180°	1	1	1	1	1
	120°	–	–	2	2	2

! Weiteres Haubenzubehör finden Sie ab Seite 119-125.




Further hood accessories you find as from page 119-125.



Kabeldurchmesser Dk:

mit externer Kabelklemme: 4-14 mm

mit Crimpflansch: 2.5-8.7 mm (hier Dk ohne Schutzmantel und Schirmgeflecht)

Artikel-Nr.	Verriegelungsschraube			
	Artikel	A, mm	D	M 2:1
1709DCI25001	5520Z4T	20.7	UNC4-40	
1709M3DCI25001	5520Z3T	20.7	M3	
1709DC25001	5524MT	24.0	UNC4-40	
1709M3DC25001	5524M3T	24.0	M3	
1709M26DC25001	552426T	24.0	M2.6	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Freimaßtoleranz nach DIN ISO 2768 m

Masse 40 g

Maßstab : 1:1

Material : Feinzinklegierung
Veredelung: roh

				Datum	Name
				Bearb. 26.04.04	Strauch
				Gepr.	
05	Update	16.11.10	Ast	PROVERTHA	
04	1709M26DC25 neu	22.10.10	Ast		
03	neu gestaltet	26.04.04	Ast		
Zust	Änderung	Datum	Name		

Artikel		VOLLMETALLHAUBE 9 pol	
PVH-Artikel-Nr.		1709DC25	
Änd.Stand :		05	Änd.Dat. : 16.11.10
		Blatt 1	
		1 Bl.	