

中貿有限公司


友貿電機廠

NICHIBO DC MOTOR


客戶名稱 (Customer) : Jameco
 資料檔名 (Filename) : 樣品FK-050机种
 馬達型號 (Motor Model) : FK-050SHB-07295-R/34
 額定電壓 (Voltage) : 12.0 V
 額定輸出 (Rated Power Output) : 0.64W

實驗室溫度 (Ambient Temperature) : 25
 無載轉速 (No-Load R.P.M) : 10000
 無載電流 (No-Load Current) : 53mA
 啓動轉矩 (Started Torque) : 36.2g-cm
 測試日期 (Test Date) : 2013.9.27





	轉 速 R.P.M.	電 流 Amps	轉 矩 Grcm	效 率 Eff(%)	輸出功率 W(out)	輸入功率 W(in)
堵住狀態 (Locked Rotor)	0	0.342	36.275	0	0.000	3.944
最大扭力 (Max-Torque)	0	0.342	36.275	0	0.000	3.944
最大效率 (Max-Efficiency)	6784	0.121	9.217	47	0.642	1.374
最大輸出功率(Max-W(out))	4398	0.199	18.591	37	0.840	2.294



扭力常數(Torque Constant): 120.6043
 馬達常數(Motor Constant): 12.8578



DIRECTION OF ROTATION



NOTE :

- 1.LENGTH OF SHAFT DIM "A" 34.0 mm.
- 2.FRONT EXTENSION DIM "B" 5.1 mm.
- 3.END PLAY : 0.05-0.60 mm.
- 4.ALL UNSPECIFIED DIMENSION TOLERANCE WILL BE ±0.10 mm.

		中 貿 有 限 公 司 NICHIBO TAIWAN CORP. 台北市104 內湖區內湖路一段308 號10 樓之1 10F-1,NO.308, SEC.1, NEIHU RD., NEIHUAREA, TAIPEI, TAIWAN (R.O.C) TEL: 886-2-2797-7212 FAX: 886-2-2658-8460 http://www.nichibo-motor.com	
友 貿 電 機 廠 NICHIBO MANUFACTURING CO., LTD. 中國廣東省深圳市寶安區沙井壩一村崗頭工業區 CANTOW IND. DIST., HOWEE, SHAJING, BAOAN, SHENZHEN CITY, GUANGDONG, CHINA TEL: 86-755-2969-7722 86-755-2969-5488 FAX: 86-755-2969-5566			
名稱	Jameco		
NAME			
型 號	FK-050SHB-07295-R		
MODEL			
單 位	mm	日 期	2013/9/27
UNIT		DATE	