

Europaklemme - EC 4 - 3240168

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Europaklemmleiste aus Polypropylen, weiß, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,5 bis 4 mm²

Produkteigenschaften

- ✓ Das Isoliergehäuse aus Polypropylen ermöglicht das werkzeuglose Trennen einzelner Pole durch einfache Drehbewegung
- ✓ Der prismatische Klemmkörper garantiert eine einfache Leitereinführung, sodass auch Leiter ohne Aderendhülse sicher kontaktiert werden
- ✓ Die hochwertigen Metallteile mit ihren korrosionsgeschützten Oberflächen sind im Gehäuse sicher fixiert

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356457774

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	24
Farbe	weiß
Isolierstoff	PP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	-

Allgemein

Nennstrom I _N	32 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt)
Nennspannung U _N	450 V
Polzahl	12

Maße

Breite	16,6 mm
Länge	94,9 mm
Höhe	13 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Europaklemme - EC 4 - 3240168

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	20
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	0,5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	5 mm
Schraubengewinde	M2,6
Anzugsdrehmoment min	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,5 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141106
eCl@ss 4.1	27141106
eCl@ss 5.0	27141106
eCl@ss 5.1	27141106
eCl@ss 6.0	27141106
eCl@ss 7.0	27141106
eCl@ss 8.0	27141106

ETIM

ETIM 3.0	EC001284
ETIM 4.0	EC001284
ETIM 5.0	EC001284

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703

Europaklemme - EC 4 - 3240168

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27121703
--------------------	----------

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST 

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>