

Lötfreie Kabelschuhe ohne Isolation

Cosses à sertir sans isolation

Uninsulated solderless terminals

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper


Temperaturbeständigkeit:
bis +125°C

Résistant à une température:
jusqu'à +125°C

Temperature range:
up to +125°C

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3492C



UL- No. E235797

mm ² (AWG)	für Bolzen pour borne for stud	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	øD mm	øD1 mm	D3 mm	L mm	A mm	R mm	S mm	Stand.- Packg.	Werkzeuge Outils Tools
0.25-0.5 (24-22)	M3 M3	3492C 3495C	3.2 3.2	1 1	5 5	10 8	4 4	5 3.5	0.5 0.5	2000 2000	3975D
0.5-1 (22-18)	M3 M3 M3.5 M4 M4 M5 M6 M8	3502C 3503C 3504C 3507C 3508C 3510C 3513C 3514C	3.2 3.2 3.7 4.3 4.3 5.3 6.4 8.5	1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	6 6.5 6 6.8 8 10 12 12	11 8 11 12 12 13 17 17	5 4 5 5 5 5 5 5	4.5 3.5 4.5 5.5 6 6.5 10 10	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	2000 2000 2000 1000 1000 1000 500 500	3975D 3980N 3984E
1.5-2.5 (16-14)	M3 M3.5 M4 M4 M5 M6	3515C 3517C 3518C 3519C 3521C 3523C	3.2 3.7 4.3 4.3 5.3 6.4	2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	5.5 6.8 6.8 8 10 11	13 11 11.7 12 14 16	5 5 5 5 5 5	4.5 4.5 4.5 6 6.5 7.5	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	1000 1000 1000 1000 1000 1000	
4-6 (12-10)	M4 M5 M6 M8	3530C 3532C 3534C 3538C	4.3 5.3 6.4 8.5	3.6 3.6 3.6 3.6	8 10 11 14	14 15 16 19	6 6 6 6	6 6.5 7.5 10	1 1 1 1	500 500 500 200	3980N 3982E 3984F
10 (8)	M5 M6	3547C 3549C	5.3 6.4	4.5 4.3	10.5 11	16.5 21	8.5 10	- -	12 1	100 100	3980N 3981AN 3982CN 3982E
16 (6)	M6	3562C	6.4	5.4	11	24	11.5	-	1	100	