


LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J			C	REVISED PER ECR-11-007143	07JUL2011



- ① 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
- ② 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
- ③ 金めっきは接続部のみとする
- 4 製品規格：108-5349
- 5 取付け適用規格：114-5148

OBSOLETE	②	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	2-175195-5	
			5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-175195-5	
			3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	1-175195-3	
			2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	1-175195-2	
	①	INACTIVE	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	175195-5	
			3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	175195-3	
			2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	175195-2	
		備考 (REMARK)		接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕 上 (FINISH)
接点タイプ		(CONT. TYPE)				

- ① CONTACT TYPE; LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ② CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY
- 4 PRODUCT SPEC: 108-5349
- 5 APPLICATION SPEC: 114-5148

GENERAL TOLERANCE 一般公差	
10	≥: ±0.2
30 ≥ > 10	: ±0.25
100 ≥ > 30	: ±0.3
ANGLES	: ±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T-YONEBAYASHI 27JUN1990	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK H.OBATA 14FEB1991			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD S.MANABE 14FEB1991	NAME 名称 M SIZE DYNAMIC SERIES REC. CONTACT ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト		
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		PRODUCT SPEC 製品規格			
MATERIAL 材料 (COPPER ALLOY) 銅合金		APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE CAGE CODE DRAWING NO 番号 RESTRICTED TO —		
FINISH 仕上 (SEE TABLE) 表参照		WEIGHT			
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 5:1		
			SHEET 1 OF 1		
			REV C		