




Aufschrift
Marking



1045.0151 μ

1/250~40T100 100E3



Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30


Wechsler 1-polig
Kontakte vergoldet
single pole changeover
contacts gold plated

Schaltbetätigungskraft ≤ 1.9 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.5 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67



fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10450151	Index b
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		± 0.25 10 ± 0.1 1-0.25	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120 ± 0.8	Laenge LENGTH	Radien RADII	Original Din A4	Masstab SCALE 2:1 30mm				
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES							SCHNAPPSCHALTER			
										Snap action switch			
b		78489	26.04.12	BRC									
a		77237	13.02.12	BRC									
		73338	20.04.11	BRC									
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF			MARQUARDT		